

SINAMICS G120 - Service and commissioning in TIA Portal (DR-G12-PMT)

Présentation

Dans ce cours, les compétences nécessaires sont enseignées pour réaliser une configuration et mise en service d'un système d'entraînement SINAMICS G120. Les exercices pratiques sur un coffre de formation SINAMICS G120 constituent une part importante de cette formation.

Les formations au Grand-Duché de Luxembourg sont organisées en collaboration avec House of Training. Pour les prix et les inscriptions, veuillez vous référer au site web de House of Training via le bouton suivant.

[Vers le site de House of Training](#)

Objectifs

À la fin du cours vous serez familiarisé avec l'utilisation du logiciel de configuration Startdrive dans le TIA Portal. Par conséquent, vous pourrez implémenter les différentes fonctions du variateur de manière efficace, vous pourrez optimiser les régulations et atteindre un résultat optimal lors d'une mise en oeuvre du système d'entraînement SINAMICS G120

Groupes cibles

Personnel de mise en service et de maintenance.

Programme / Contenu

Configuration du système d'entraînement SINAMICS G120
Démarrage via Basic Operator Panel (BOP) ou Intelligent Operator Panel (IOP)
Démarrage et configuration via PC avec le logiciel de configuration Startdrive dans le TIA Portal
Fonctions du variateur (accrochage, freinage, régulation)
Traitement des données
Connexions flexibles de signaux avec la technique BiCo
Fonctions de Sécurité Intégrée
Diagnostic et traitement de défauts
Exercices sur le coffre de formation SINAMICS G120

Prérequis

Connaissance de base en technique d'entraînement

Remarque

Documentation de cours : anglais
Instructeur : néerlandophone
Matériel didactique (pour 1 ou 2 participants) :

- Coffre de formation SINAMICS G120 avec moteur et commande
- PC avec logiciel de configuration Startdrive dans le TIA Portal

Type

Formation en salle

Durée

3 Jours

Langue

mu