

SINAMICS DCM - Parametrieren und Inbetriebnahme (DR-DCM-PM)

Objectives

Ihr Aufgabengebiet beinhaltet die Inbetriebnahme der Gleichstromantriebe SINAMICS DCM. Moderne Stromrichter bieten eine Vielfalt von Funktionen und Einstellmöglichkeiten. Durch eine zielgerichtete Vorgehensweise sparen Sie Zeit und vermeiden Sie Fehler. In diesem Kurs erlernen Sie das schrittweise Vorgehen bei der Inbetriebnahme. Mit der Software STARTER führen Sie Parametrierung und Datensicherung durch. Durch eine korrekte Parametrierung unterstützen Sie den zuverlässigen Betrieb der gesamten Anlage. Nach dem Kurs können Sie den Stromrichter SINAMICS DCM sicher und effizient in Betrieb nehmen. Sie können die Parameter der Regelung an jeweilige Anwendung anpassen und im Fehlerfall die Diagnosemittel nutzen.

Target Group

Inbetriebsetzer
Servicepersonal
Instandhalter

Content

Aufbau und Funktionsweise des Stromrichters SINAMICS DCM:

- Regelungsbaugruppe CUD, Schnittstellen
- Motoren, Leistungsteil mit Ankerkreis und Erregerkreis

Parametrierung, Datensicherung und Diagnose mit:

- PC-Programm STARTER
- Bedienfelder BOP20 und AOP30

Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme und Funktionskontrolle

Funktionspläne: Sollwertkanal, Ein- und Ausgänge, Freie Funktionsbausteine

Steuersignale und interne Signalverschaltung mittels BiCo-Technik

Optimierung der Regelung mittels automatischer Messverfahren

Erweiterung mit Terminal Modules und Sensor Modules über DRIVE-CLiQ

Analyse des Betriebszustands mittels Freigabesignale, Warnungen und Fehlermeldungen

Aufzeichnen von Signalen mittels Trace-Funktion und Diagnosespeicher

Antriebsseitige Schnittstelle zu SIMATIC S7 über PROFIBUS und PROFINET

Praktische Übungen an Trainingsgeräten mit SINAMICS DCM und AOP30

Prerequisites

Grundkenntnisse der Antriebstechnik

Type

Face-to-face training

Duration

5 days

Language

de