

Exploitation/Maintenance variateur MASTERDRIVES MC (MD-MC-MA)

Présentation

Cette formation concerne les variateurs de la gamme MASTERDRIVES Motion Control (Modèle 6SE7xxx-xxx5x-x). Elle est destinée aux techniciens ayant en charge l'exploitation et la maintenance des variateurs de ce type.

Répartition 40% Théorie, 60% Pratique

Participants max 4

Evaluation des acquis Oui

Eligible CPF Non

Certification Non

Objectifs

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- Réaliser une mise en service simple d'un entraînement triphasé, alimenté par ce type de convertisseur
- Localiser et éliminer les défauts.

Groupes cibles

Technicien de maintenance
Electromecanicien

Programme / Contenu

Rappels sur les moteurs synchrones

- Rappels sur les convertisseurs de fréquence
- Présentation des convertisseurs MASTERDRIVES MC
- Raccordements
- Notions et étapes de paramétrages
- Utilisation de la PMU
- Réinitialisations
- Utilisation du logiciel DRIVE MONITOR
- Communication PROFIBUS-DP simple et avec positionnement
- Diagnostic, traitement des défauts et alarmes

Exercices pratiques sur banc didactique MASTERDRIVES Motion Control

Prérequis

Aisance dans l'environnement WINDOWS

Notions de bases sur :

Les moteurs synchrones (Principe)

Les ponts redresseurs et onduleurs (Principe)

La variation de vitesse (Réglage)

La ré

Remarque

N° d'existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93

Compétences formateur :

Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Remarques complémentaires :

Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :

- Console type PG équipée de (SIMATIC Manager, DRIVEMONITOR, Wincc-Flex)
- Bancs MASTERDRIVE MC
- API S7-300

Type

Formation en salle

Durée

4 Jours

Langue

fr

Prix

1 945 EUR

Prix en EURO HT par personne (repas compris)