

SICAM RTU & SICAM A8000 - CAEx Plus (TOOLBOX II) (RTU-CAEX)

Ziele

Der Teilnehmer beherrscht die Handhabung und Erstellung einer Steuerungsaufgabe im Zielsystem SICAM RTUs unter Anwendung des Werkzeuges CAEx plus. Er erlernt die Verwendung der IEC 61131 konformen Programmiersprache mit dem Schwerpunkt FBS (Funktions-Baustein-Sprache) und versteht deren Einsatz.

Zielgruppe

Techniker der Steuerungs- und Regelungsaufgaben mit SICAM RTUs Systemen lösen will.

Inhalte

Überblick über die Norm IEC 61131
Vorbereitung des Datenmodells für CAEx plus mittels OPM II
Handhabung der Funktions Baustein Sprache CAEx plus
Erstellen und Strukturierung einer Steuerungsaufgabe
Laden in das Zielsystem SICAM RTUs
Anwendung der Testmöglichkeiten (OFFLINE, ONLINE Oszilloskop)
Erstellen einer Dokumentation mit CAEx plus

Teilnahmevoraussetzung

Grundkenntnisse der Digitaltechnik
Grundkenntnisse des Automatisierungssystem SICAM RTUs
[SICAM RTU & SICAM A8000 - Einführung \(TOOLBOX II\)](#)
[SICAM-RTU-SICAM-A8000-Engineering-inkl.-IEC-61850-Client-Parametrierung-TOOLBOX-II](#)

Hinweise

Dieses Seminar ist Teil der Ausbildungsreihe [SICAM RTU & SICAM A8000 Complete für Projektanten \(TOOLBOX II\)](#).
Dieser Kurs ist Teil der Curricula. Bei Bedarf kann der dazugehörige e-Test im Internet gebucht werden. Geben Sie im Suchfeld die Buchungsnummer ein: [WT-RTUCAEX](#)

Dieses Seminar ist ebenfalls als [VIRTUAL CLASSROOM Training](#) buchbar.

In Planegg / Waltershausen (DE) geplante Kurse sind nur für Kunden aus Deutschland buchbar / registration only for German customers possible

KONTAKT

Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die **Power Academy Vienna**
power-academy.at@siemens.com
Fr. Monika Schuecker
monika.schuecker@siemens.com
+43 51707 31143

Typ

Präsenztraining

Dauer

2,5 Tage

Sprache

de