

SINUMERIK 840D SL Advanced Service and Installation / SINUMERIK 840D SL 维修与调整高级课程 (T8407)

培训目的

本课程针对的是机床制造厂家、维修服务人员，介绍NC PLC的高级功能

培训对象

维修服务人员、系统调整人员和应用设计人员

课程内容

- FB2 读NC变量
- FB3 写NC变量
- FB4 基本程序服务
- FC9 启动非同步子程序
- FC18 PLC轴（定位轴/分度轴/主轴）
- FC21 NC与PLC实时数据交换
- 多通道技术和程序间协调
- 轴耦合（主从轴/龙门轴/电子齿轮）
- NC快速I/O配置
- 紧急回退ESR
- 同步动作
- PLC间接寻址
- 练习

必备条件

学过T8401课程

课程类型

标准课程

培训天数

5 天

培训语言

zh

培训费用

7,500 CNY