

## Online-Training - Kommunikation mit SENTRON-Komponenten (LV-COM)

---

### Kurzbeschreibung

---

Im Mittelpunkt stehen die Leistungsschalter **3WL** und **3VA** sowie die Messgeräte **PAC 7KM**. Teilnehmer erfahren, wie sich die Geräte in automatisierte Umgebungen einbinden und mit Hilfe der Software **powerconfig** effektiv in Betrieb nehmen und parametrieren lassen.

### Ziele

---

Das Online-Training vermittelt Kompetenzen zu den Möglichkeiten und Vorteilen der Kommunikation mit **SENTRON** Komponenten über Bussysteme.

### Zielgruppe

---

- Planung
- Realisierung
- Vertrieb
- Betrieb

### Inhalte

---

- Möglichkeiten und Vorteile der Kommunikation mit SENTRON-Komponenten (Leistungsschalter, PAC-Messgeräte) und Beispielapplikationen
- Anbindung der COM-Module der Leistungsschalter und der Messgeräte über PROFIBUS DP, Profinet, MODBUS RTU und MODBUS TCP/ IP
- Software zur Inbetriebnahme und Parametrierung powerconfig und Datenaustausch mit kommunikativen SENTRON-Komponenten, notwendige Hardwarevoraussetzungen
- Umfangreiche praktische Demonstrationen und Übungen an den Trainingskoffern

### Teilnahmevoraussetzung

---

- LV-CBMAIN oder LV-CBPROJ
- Basiskenntnisse über Bussysteme (z.B. PROFIBUS DP, PROFINET)

### Typ

---

Online-Training

### Dauer

---

2 Tage

### Sprache

---

de