

Modul 2: SITRANS FC430 Zielmärkte - Kapitel 1 (FC430-M21)

Målsætninger

In diesem Modul lernen Sie die wichtigsten Zielindustrien und die Einsatzmöglichkeiten kennen, für die sich der FC430 am besten eignet

Indhold

Welche sind die wichtigsten Zielindustrien für den FC430?

Merkmale der Industrie

Warum sollten Coriolis-Durchflussmessgeräte in der Industrie eingesetzt werden?

TOP3-Vertriebsargumente der Industrie

Deltagerkrav

Abschlussprüfung von Modul 1. Coriolis bestanden

Type

E-learning

Varighed

20 minutter

Sprog

de

Gebyr

0 DKK