

## Modul 2: SITRANS FC430 Zielmärkte - Kapitel 1 (FC430-M21)

---

### Målsætninger

---

In diesem Modul lernen Sie die wichtigsten Zielindustrien und die Einsatzmöglichkeiten kennen, für die sich der FC430 am besten eignet

### Indhold

---

Welche sind die wichtigsten Zielindustrien für den FC430?

Merkmale der Industrie

Warum sollten Coriolis-Durchflussmessgeräte in der Industrie eingesetzt werden?

TOP3-Vertriebsargumente der Industrie

### Deltagerkrav

---

Abschlussprüfung von Modul 1. Coriolis bestanden

### Type

---

E-learning

### Varighed

---

20 minutter

### Sprog

---

de

### Gebyr

---

0 DKK