

## Modulo 2: SITRANS FC430 Mercati - Capitolo 2 (FC430-M22)

---

### Målsætninger

---

Questo training descrive alcune applicazioni di misura di portata in vari settori industriali, con i criteri per scegliere un misuratore di portata Coriolis.

### Indhold

---

Applicazioni per i seguenti settori industriali

- Industria chimica
  - Industria farmaceutica
  - Industria alimentari e bevande
- Elenco delle applicazioni più comuni

### Deltagerkrav

---

Module 2: Vendita - Capitolo 1 completato.

### Type

---

E-learning

### Varighed

---

20 minutter

### Sprog

---

it

### Gebyr

---

0 DKK