

## Modul 4: SITRANS FC430 Bestellung - Kapitel 1 (FC430-M41)

---

### Indhold

---

Neue MLFB- und Namensstruktur  
Auswahl der passenden Messaufnehmergröße  
Konfiguration des Durchflussmessgerätes

### Deltagerkrav

---

Modul 3. Vertrieb – Kapitel 1 + 2 + 3 abgeschlossen

### Type

---

E-learning

### Varighed

---

20 minutter

### Sprog

---

de

### Gebyr

---

0 DKK