

Modul 2: SITRANS FC430 Zielmärkte - Kapitel 1 (FC430-M21)

Objectives

In diesem Modul lernen Sie die wichtigsten Zielindustrien und die Einsatzmöglichkeiten kennen, für die sich der FC430 am besten eignet

Content

Welche sind die wichtigsten Zielindustrien für den FC430?
Merkmale der Industrie
Warum sollten Coriolis-Durchflussmessgeräte in der Industrie eingesetzt werden?
TOP3-Vertriebsargumente der Industrie

Prerequisites

Abschlussprüfung von Modul 1. Coriolis bestanden

Type

E-Learning

Duration

20 minutes

Language

de

Fee

0 DKK