

SIPROTEC Compact 7SJ80 (7SK/7SD80) (SIP-COMP)

Présentation

Cette formation fait l'objet d'une évaluation des acquis.

Cette formation s'adresse au personnel du secteur électrique et industriel devant concevoir, paramétrer, mettre en service, dépanner ou manipuler les appareils SIPROTEC Compact (7SJ80, 7SK80, 7RW80, 7SD80).

Répartition 50% Théorie, 50% Pratique

Participants max 6

Evaluation des acquis Oui

Eligible CPF Non

Certification Non

Objectifs

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- Exploiter le matériel, les données et l'utilisation des SIPROTEC 4 Compact
- Identifier et utiliser les fonctions de base de DIGSI.

Groupes cibles

Technicien de maintenance

Electromécanicien

Programme / Contenu

Hardware, connexions

Réglages de protection et données d'analyse avec DIGSI

Test des fonctions avec boîtes d'injection

Mise en service, analyse et maintenance

Exercices pratiques sur banc didactique.

Prérequis

Connaissances de base sur les fonctions de protection.

Les participants auront suivi la formation « DIGSI 4 – Base » ou connaissances équivalentes

Remarque

N° d'existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93

Compétences formateur :

Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Remarques complémentaires :

Type

Formation en salle

Durée

2 Jours

Langue

fr

Prix

1 200 EUR

Prix en EURO HT par personne (repas compris)