

Programmation Sécurité Fonctionnelle avec "F-System" (S7-400FH-1)

Présentation

Cette formation est un complément pour le personnel technique ayant à concevoir ou à maintenir une architecture intégrant de la sécurité, plutôt dans l'industrie des procédés, basée sur des composants de sécurité F-System .

Ce cours concerne les CPU S7-412H, 414H et 417H dans les applications de sécurités.

Les systèmes redondants 400 H sont aussi concernés, système avec deux CPU 41xH Redondantes.

Répartition 50% Théorie, 50% Pratique

Participants max 6

Evaluation des acquis Oui

Eligible CPF Non

Certification Non

Objectifs

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- Définir la meilleure stratégie pour réaliser les fonctions de sécurité de son installation.
- Configurer et mettre en oeuvre le diagnostic et la correction d'erreurs sur son système de sécurité.

Groupes cibles

Automaticien BE / Méthode

Programme / Contenu

Théorie générale sur les principes et les normes de la sécurité fonctionnelle.

- Montage et composants d'un système 400F(H) : Différences entre H et F.
 - Montage et composants d'un système 400H
 - Montage et composants de la périphérie ET200M (F-DI, F-DO et F-AI) et ET200iSP
 - Conception du système de sécurité Safety Integrated (mécanisme de sécurité, réaction aux erreurs, les tests, la passivation, structure des données de sécurité, la communication avec les modules de sécurité, entre groupe de sécurité et avec le programme standard).
 - Configuration de la CPU et des modules de sécurité ET200M sur PROFIBUS-DP (avec et sans redondance de CPU et des modules).
 - Programmation avec le logiciel CFC (Logiciel et principes de base)
 - Réaliser une logique F-DI : 1oo1, 1oo1D, 1oo2 (évaluation module ou CPU), 1oo2D, 2oo3.
 - Réaliser une logique F-DO : ETT ou DTT
 - Réaliser une logique F-AI : 1oo1, 1oo1D, 1oo2 (évaluation module ou CPU), 1oo2D, 2oo3.
 - Présentation et Utilisation des blocs F de la bibliothèque de sécurité
 - Mise en oeuvre et remontée du diagnostic du système de sécurité
 - Création de « Blocs Type » de sécurité
 - Communication entre système 400F(H).
 - Maintenance et Dépannage.
 - Calcul théorique de temps de réaction des boucles de sécurité via le fichier de cotation "S7FTimeb.xls"
- Tous ces points sont approfondis par des exercices.

Prérequis

Avoir participé à la formation ST-PRO1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.

Des connaissances dans le domaine de la sécurité sont un plus.

Remarque

N° d'existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93

Compétences formateur :

Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Remarques complémentaires :

Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :

- Console de programmation (STEP7, CFC, F-System)
- Système 400H, 400FH
- E/S décentralisées ET200M

Type

Formation en salle

Durée

3 Jours

Langue

fr

Prix

1 410 EUR

Prix en EURO HT par personne (repas compris)