

SICAM RTU & SICAM A8000 - Complete für Projektanten (TOOLBOX II) (RTU-COMTB)

Ziele

Der Teilnehmer wird in die Lage versetzt das Automatisierungssystem SICAM RTUs basierend auf vorkonfektionierten Vorlagen zu engineeren sowie Kommunikationsprotokolle und Steuerungsaufgaben (mittels CAEx plus) zu projektieren. Anhand von praktischen Übungen an einer Schulungsanlage soll das erworbene theoretische Wissen vertieft werden.

Zielgruppe

TechnikerInnen, welche das Automatisierungssystem SICAM RTU und / oder SICAM A8000 mit dem Engineering Tool "Toolbox II" verwenden.

Inhalte

3 Module gewähren die optimale Kombination aus Theorie und Praxis:

- [SICAM RTU & SICAM A8000 - Einführung \(TOOLBOX II\) \(RTU-BASIC\)\(1 Tag\)](#)
- [SICAM RTU & SICAM A8000 - Engineering inkl. IEC 61850 Client Parametrierung \(TOOLBOX II\) \(RTU-ENGTB\) \(6 Tage\)](#)
- [SICAM RTU & SICAM A8000 - CAEx Plus \(TOOLBOX II\) \(RTU-CAEX\)\(2.5 Tage\)](#)

Die genaue Beschreibung der einzelnen Module finden Sie wenn Sie den entsprechenden Links folgen.

Teilnahmevoraussetzung

Grundwissen der Fernwirk- und Automatisierungstechnik, so wie es im Seminar [Fernwirk- und Automatisierungstechnik - Grundlagen \(TOOLBOX II & DEVICE MANAGER\)](#) vermittelt wird.

Hinweise

Dieses Seminar ist ebenfalls als [VIRTUAL CLASSROOM Training](#) buchbar.

KONTAKT

Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die **Power Academy Vienna**

power-academy.at@siemens.com

Fr. Monika Schuecker

monika.schuecker@siemens.com

+43 51707 31143

Typ

Präsenztraining

Dauer

9,5 Tage

Sprache

de

Preis

8.660 EUR