

SICAM RTU & SICAM A8000 - Engineering inkl. IEC 61850 Client Parametrierung (TOOLBOX II) (RTU-ENGTB)

Ziele

Der Teilnehmer erlangt Kenntnisse über Grundeinstellungen des SICAM RTUs Automatisierungssystems basierend auf vorkonfigurierten Vorlagen. Er kann Prozesssignale im Engineeringwerkzeug OPM II anlegen und Prozesssignale in einem Funktionsplan bearbeiten. Er kann Kommunikationsverbindungen zu anderen SICAM RTUs Geräten bzw. zu einem Wartenleitsystem einrichten, testen und die Datenflussrangierung von der Eingabe bis zur Ausgabe projektieren.

Zielgruppe

Techniker, die das Automatisierungssystem SICAM RTUs projektieren möchten.

Inhalte

Übersicht zu Funktionen innerhalb von SICAM RTUs

Adressierungskonzept (IEC 60870-5)

Automatische und selektive Datenflussrangierung

Parametrierung der Kommunikation

- IEC 60870-5-101

- IEC 60870-5-104

- IEC 61850 Client

Test- und Simulationsmöglichkeiten mit der SICAM Toolbox II

Praktische Übungen mit der SICAM Toolbox II und einer SICAM Systemkomponente (Z.B: SICAM AK3, SICAM A8000 etc...)

Parameterverwaltung mit der SICAM Toolbox II: Import/Export/Backup

Teilnahmevoraussetzung

[SICAM RTU & SICAM A8000 - Einführung \(TOOLBOX II\)](#)

Hinweise

Dieses Seminar ist ebenfalls als [VIRTUAL CLASSROOM Training](#) buchbar.

Dieses Seminar ist Teil der Ausbildungsreihe [SICAM RTU & SICAM A8000 - Complete für Projektanten \(TOOLBOX II\)](#)

In Planegg / Waltershausen (DE) geplante Kurse sind nur für Kunden aus Deutschland buchbar / registration only for German customers possible

KONTAKT

Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die **Power Academy Vienna**

power-academy.at@siemens.com

Fr. Monika Schuecker

monika.schuecker@siemens.com

+43 51707 31143

Typ

Präsenztraining

Dauer

6 Tage

Sprache

de