

SICAM 8 (SICAM A8000 & SICAM S8000) – Complete für Projektanten (DEVICE MANAGER) (RTU-COMDM)

Objectives

Die Teilnehmer werden in die Lage versetzt die Automatisierungssysteme der SICAM 8 (SICAM A8000 & SICAM S8000) Familie mit dem Engineering Tool „SICAM Device Manger“ zu parametrieren sowie Kommunikationsprotokolle und Steuerungsaufgaben (mittels CFC) zu projektieren. Anhand von praktischen Übungen an einer Schulungsanlage soll das erworbene theoretische Wissen vertieft werden.

Target Group

TechnikerInnen, welche das Automatisierungssystem SICAM 8 (SICAM A8000 & SICAM S8000) mit dem Engineering Tool „SICAM Device Manager“ verwenden.

Content

2 aufeinander aufbauende Module gewähren die optimale Kombination aus Theorie und Praxis:

- [SICAM 8 \(SICAM A8000 & SICAM S8000\) - Einführung & Engineering \(DEVICE MANAGER\) \(3,5 Tage\)](#)
- [SICAM 8 \(SICAM A8000 & SICAM S8000\) - Logic Editor \(DEVICE MANAGER\) \(1,5 Tage\)](#)

Die genaue Beschreibung der einzelnen Module finden Sie wenn Sie den entsprechenden Links folgen.

Prerequisites

Grundwissen der Fernwirk- und Automatisierungstechnik, so wie es im Seminar [Fernwirk- und Automatisierungstechnik - Grundlagen \(TOOLBOX II & DEVICE MANAGER\)](#) vermittelt wird.

Note

Dieses Seminar ist ebenfalls als [VIRTUAL CLASSROOM Training](#) buchbar.

KONTAKT

Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an die **Power Academy Vienna**

power-academy.at@siemens.com

Fr. Monika Schuecker

monika.schuecker@siemens.com

+43 51707 31143

Type

Face-to-face training

Duration

5 days

Language

de

Fee

4,860 EUR