

Fonctions de mesure / palpage sur SINUMERIK PL/SL (8XXD-MEA)

Breve descripción

Cette formation concerne les commandes numériques SINUMERIK suivantes: 840D/840Di/810D Powerline avec HMI Advanced 840D /840Di Solutionline avec HMI Advanced (Shopmill / Shopturn) 840D/828D avec HMI SINUMERIK Operate (Shopmill / Shopturn) Elle est destinée aux techniciens d'application / méthode et aux programmeurs pièce. Elle permet de réaliser des cycles de mesures pièces et outils personnalisés.

Répartition	50% Théorie, 50% Pratique
Participants max	8
Evaluation des acquis	Oui
Eligible CPF	Non
Certification	Non

Objetivos

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- Créer des variables utilisateur
- Utiliser les variables systèmes
- Maîtriser les opérateurs mathématiques, logiques et les structures de contrôle
- Maîtriser les instructions de mesure
- Créer des cycles paramétrés
- Créer des fichiers journaux

Dirigido a

Programmeurs
Intégrateurs

Contenido

Variables Global User Datas et macros instructions :

- Variables système \$
- Opérateurs mathématiques
- Opérations sur chaînes de caractères + Journalisation WRITE
- Structures de contrôle
- Décalage d'origine - Base
- Décalage d'origine - Avancé
- Palpeur à déclenchement MEAS
- Appels de sous programme avec transfert de variable (Cycles)

Tous ces points sont approfondis par des exercices.

Un temps d'échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prerrequisitos

Avoir participé à la formation 8XXD-P1 / 8XXDSO-P1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.
Connaître les bases de la programmation paramétrée.

Nota

N° d'existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93

Compétences formateur :

Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :

- Formation réalisée sur bancs de simulation CN 840D Solutionline HMI Advanced ou HMI Operate.
- Possible sur machine client (sous réserve de fonctions de mesures opérationnelles).

Modalidad

Curso presencial

Duración

2 días

Idioma

fr

Costo

1.094 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)