

SIPROTEC Compact - Gamme 7SJ80, 7SK80, 7RW80 et 7SD80 (SIP4C-7SJ)

Breve descripción

Cette formation permet aux participants d'apprendre à connaître le matériel, les données et l'utilisation des SIPROTEC 4 Compact. De plus, les fonctions de base de DIGSI seront abordées.

Répartition 50% Théorie, 50% Pratique

Participants max 6

Evaluation des acquis Oui

Eligible CPF Non

Certification Non

Objetivos

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- Connaître le matériel, les données et l'utilisation des SIPROTEC 4 Compact.

Dirigido a

Cette formation s'adresse aux ingénieurs et techniciens du secteur électrique et industriel qui doivent concevoir, paramétrer, mettre en service, exploiter et assurer la maintenance des équipements de la gamme SIPROTEC 4 Compact. Les fonctions de base du logiciel de paramétrage DIGSI 4 sont abordées.

Contenido

- Le matériel
- Les connexions
- Le réglage des protections et les données d'analyse avec DIGSI 4
- Le test des fonctions avec des boîtes d'injection
- Mise en service
- Analyse de défauts
- Maintenance de premier niveau
- Des exercices pratiques s'effectuent tout au long de la formation

Prerrequisitos

Connaissances de base en électrotechnique. Connaissances de base des fonctions de protection.

Nota

N° d'existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93

Compétences formateur :

Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.

Modalidad

Curso presencial

Duración

2 días

Idioma

fr

Costo

1.200 EUR

Prix en EURO HT par personne (repas compris)