

Basics of Drive Technology - AC Motors (GAT-M) (SILPP-SI06)

Inhalte

Die Lernenden erhalten durch das WBT einen ersten Einblick in das SITOP Portfolio und in die Produkteigenschaften der systemintegrierten 24V-Stromversorgung SITOP PSU8600 und SITOP DC-USV UPS1600. Nach Bearbeitung können sie beide Gerätetypen softwareseitig in Betrieb nehmen und eine erste Parametrierung vornehmen.

Typ

E-Learning

Dauer

120 Minuten

Sprache

en

Gebühr

0 EUR