

SIEMENS

Ingenuity for life



网站二维码



微信二维码

西门子工业技术培训中心

培训助力个人卓越与企业发展

课程计划 2017

siemens.com.cn/sitrain

西门子产品及培训课程分类目录

页号	产品及课程分类			
P3	01.TIA Portal (TIA 博途) 系列课程 SIMATIC S7-1500 SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-300/400 SIMATIC WinCC 工程软件 (SCL/GRAPH)	02.SIMATIC S7-200/300/400 可编程序控制器 SIMATIC S7-300/400 SIMATIC S7-200 Smart/200 CN 工程软件 (CFC/SCL/Graph/PDIAG/ProAgent) S7 工程师认证	03.SIMATIC 工业通讯网络 PROFINET/工业以太网 PROFIBUS现场总线 IWLAN 无线通讯网络 ASI 点对点网络	
	P4	04.SIMATIC 人机界面 WinCC WinCC Flexible	05.SIMATIC PCS7 过程控制系统 SIMATIC PCS7 PCS7工程师认证	06.高动态工艺控制系统 TDC FM458 SIMATIC T-CPU SIMADYN D T400
P5		08.中压传动装置 SINAMICS GM150/SM150/GL150 SIMOVERT S H-Modyn PH 完美无谐波GH180系列变频器	09. 数控系统 SINUMERIK 840D SL SINUMERIK 840D SINUMERIK 828D SINUMERIK 808D	10.SIMOTION 运动控制系统 SIMOTION
	P6	12.楼宇技术 KNX智能家居与楼宇控制 APOGEE顶峰楼宇控制系统 暖通空调选型	13.低压配电、电机控制与保护产品 SIMOCODE Pro SIRIUS软启动器 低压配电产品	14.工业4.0系列课程 基于PLM软件的数字化样机虚拟调试 基于全新TIA博途的数字化解决方案
P7		16.汽车行业标准 VASS标准 Integra标准	在线课程 PLC基础 过程控制工程基础	交流变频器基础 交流电机基础
	P15	2017年1月至2017年12月课程时间表		
以上所有产品技术培训课程在北京, 上海, 广州, 武汉, 沈阳, 重庆培训中心计划开课时间表 注: 该课程时间表为计划开课时间, 具体开课时间视学员人数及培训资源情况而定, 以最终有效培训注册报名回复为准。				
培训注册表				
请按要求填写相关内容并回传至您所在 (或最近) 区域的培训中心处				


特别声明:

1. 列表中的培训价格均包含 6% 增值税;
2. 列表中的培训价格仅限中国大陆客户参考使用, 港澳台及海外客户请直接致电培训中心索取报价;
3. 列表中的价格为教室及网上标准课程价格, 现场课程、特殊课程、英语课程客户请直接致电培训中心索取报价;
4. 教室课程价格包含: 培训费、资料费、6% 增值税费、工作午餐费。交通及住宿等差旅费用需客户自理;
5. 课程清单中未标记培训地点和时间的课程详情请直接致电培训中心索取;
6. 培训中心热线: 400 810 4288 转 4 邮箱: training.slc@siemens.com



西门子工业自动化与驱动技术培训课程 (2017 年 01 月 -2017 年 12 月)

教室课程

课程代号	课程名称	天数	含税价格 (元/人)	北京	上海	广州	武汉	沈阳	重庆
1.TIA Portal (TIA 博途) 系列课程				TIA					
A7811	SIMATIC S7-1500 系统、维护与编程综合课程 (基于 TIA 博途)	10	11750						
A7812	SIMATIC S7-1500 高级维护课程 (基于 TIA 博途)	5	6300						
A7813	SIMATIC S7-1500 高级编程课程 (基于 TIA 博途)	8	10000						
A7821	SIMATIC S7-SCL 结构化控制语言编程 (基于 TIA 博途)	3	3750						
A7822	SIMATIC S7-GRAPH 顺序控制编程 (基于 TIA 博途)	2	2500						
A7823	SIMATIC S7-1500 分布式安全系统的调试与编程 (基于 TIA 博途)	3	3900						
A7831	 PROFINET/ 工业以太网系统课程 (基于 TIA 博途)	5	6300						
A7816	SIMATIC S7-1500 与 TIA Portal (TIA 博途) 升级课程	5	6300						
A7815	SIMATIC S7-300/400 与 TIA Portal (TIA 博途) 升级课程	5	6200						
A7851	SIMATIC WinCC SCADA 系统课程 (基于 TIA 博途)	5	6200						
A7852	SIMATIC WinCC 操作员面板系统课程 (基于 TIA 博途)	4	5000						
A7115	SIMATIC S7-1200 系统课程 (基于 TIA 博途)	7	6000						
2.SIMATIC S7-200/300/400 可编程序控制器				STEP7					
A7111	SIMATIC S7-300/400 系统、维护与编程综合课程 (基于 STEP7 V5.x)	10	11200						
A7111CP	西门子自动化维护工程师基础认证考试	3.5 小时	900						
A7112	SIMATIC S7 高级维护课程 (基于 STEP7 V5.x)	7	8200						
A7112CP	西门子自动化维护工程师认证考试	5 小时	1100						
A7113	SIMATIC S7 高级编程课程 (基于 STEP7 V5.x)	8	9300						
A7113CP	西门子 S7 系统开发工程师认证考试	5 小时	1100						
A7122	SIMATIC S7 分布式安全系统的调试与编程 (基于 STEP7 V5.x)	3	3900						
A1499	SIMATIC S7-400H 冗余自动化系统	3	3900						
A1474	SIMATIC S7-GRAPH 顺序控制编程	3	3750						
A1476	SIMATIC S7-CFC 连续功能图编程	2	2500						
A1480	SIMATIC S7-SCL 结构化控制语言编程	2	2500						
A7415	基于 PDIAG 和 ProAgent 的过程诊断	2	2500						
A7412	基于 SIMATIC S7 的 PID 理论与应用课程	3	3500						
A7411	控制系统的抗干扰分析与 Profibus 诊断	2	3100						
A1172	基于 SIMATIC S7-200/200 CN/200 SMART 的小型自动化系统课程	5	4250						
3. SIMATIC 工业通讯网络				NET					
A7225	PROFINET/ 工业以太网系统课程	5	5600						
A7226	工业无线通信 (IWLAN) 系统课程	2	2500						
A1497	PROFIBUS 现场总线的网络调试、维护及现场设备的集成	5	5600						
A1490	ASI 执行机构传感器接口	3	3400						
A7231	SIMATIC S7 点对点通讯和 Modbus 接口	3	3400						




课程代号	课程名称	天数	含税价格 (元/人)	北京	上海	广州	武汉	沈阳	重庆
4. SIMATIC 人机界面				HMI					
A1479	WinCC 系统课程	7	7500						
A1484	WinCC Flexible 操作员面板系统课程	5	5300						
5. SIMATIC PCS7 过程控制系统				PCS7					
A1501	SIMATIC PCS7 系统课程	10	11200						
A1501CP	西门子 PCS7 基础工程师认证考试	1.5 小时	600						
A1503	SIMATIC PCS7 高级系统课程	10	12000						
A1503CP	西门子 PCS7 系统工程师认证考试	5 小时	1100						
A1508	SIMATIC PCS7 维护课程	10	11200						
A7121	SIMATIC PCS7 过程安全系统 (SIS) 的调试与编程	3	3900						
A1506	SIMATIC PCS 7 高级过程库 (APL)	3	3900						
A1504	SIMATIC BATCH 批处理	3	3900						
6. 高动态工艺控制系统									
A7611	TDC 大型工艺控制系统的编程与应用	5	6500						
D7003	FM458 应用模板的编程及应用	3	3700						
A3103	SIMATIC T-CPU 运动控制系统课程	5	6000						
D7001	SIMADYN D 大型工艺控制系统的编程及应用 (D7-ES)	5	6000						
D7002	T400 传动工艺模板的编程及应用	3	3600						
7. 低压传动装置				DRIVE					
D7400	驱动技术原理	5	5100						
D7212	SINAMICS S120 服务与调试课程 (伺服控制)	5	6000						
D7226 新	SINAMICS S120 服务与调试高级课程 (伺服控制)	5	6000						
D7213	SINAMICS S120 CM 柜式模块服务与调试课程 (矢量控制)	5	6000						
D7219	SINAMICS S120 诊断与维护课程	5	6000						
D7224 新	SINAMICS 维修课程	5	6500						
D7223	SINAMICS S120 驱动安全集成	4	4800						
D7218	SINAMICS S120/G150 系统配置与选型	5	5600						
D7211	SINAMICS G150/G130/S150 服务与调试课程	5	6000						
D7210	SINAMICS G120 服务与调试课程	3	3000						
D7111	SINAMICS DCM (6RA80) 直流传动装置服务与调试课程	5	6000						
D1102	SIMOREG DC-Master (6RA70) 直流调速系统	5	5600						
D2102	6SE70 变频器 (矢量控制 CUVC) 调试课程	5	5800						
D2103	6SE70 变频器 (运动控制 CUMC) 调试课程	5	5800						
D2104	6SE70 变频器维修维护课程	5	6000						
D2002	标准变频器 MICROMASTER 4 调试课程	2	1800						
D6113	SIMODRIVE 611U 基础与调试课程	5	5600						
E2101	驱动系统电磁兼容 (EMC) 课程	2	3100						

课程代号	课程名称	天数	含税价格 (元/人)	北京	上海	广州	武汉	沈阳	重庆
8. 中压传动装置									
D7216	PH 完美无谐波 GH180 系列变频器服务课程	3	4800		SEDS				
D7214	SINAMICS GM150 服务与调试课程	5	8000						
D7215	SINAMICS SM150 服务与调试课程	5	8000						
D4002	SINAMICS GL150 系统和 H-Modyn 电机的维护和诊断课程	5	8000						
D4001	SIMOVERT S 系统和 H-Modyn 电机的维护和诊断课程	5	8000						
9. 数控系统 CNC									
T8401	SINUMERIK 840D SL 维修与调整	10	11500						
T8402	SINUMERIK 840D SL / 840D PLC 基础应用	5	5600						
T8403	SINUMERIK 840D SL 安全集成的组态与调试	5	6500						
T8404	SINUMERIK 840D SL 刀具管理基础	4	6400						
T8406	新 SINUMERIK 840D SL 基于 SINUMERIK Integrate Run MyScreens 的用户界面开发	4	6400						
T8282	SINUMERIK 840D SL / 828D 操作与编程 (基于 Operate 软件)	5	6000						
A2482	SINUMERIK 840D SL / 840D 操作与编程 (基于 HMI Advanced 软件)	5	6000						
A2489	SINUMERIK 840D SL / 840D NC 高级编程	5	6500						
T8281	SINUMERIK 828D 维修与调整	8	10400						
A2484	SINUMERIK 840D 维修与调整	10	11500						
A2485	SINUMERIK 840D 维修与调整高级课程	5	6500						
T8081	SINUMERIK 808D 服务与安装	2	1700						
T8082	SINUMERIK 808D 操作与编程	2	1700						
T8083	SINUMERIK 808D ADVANCED 服务与安装	2	1700						
T8084	SINUMERIK 808D ADVANCED 操作与编程	2	1700						
A2400	数控基础课程	5	5600						
10. SIMOTION 运动控制系统 MC									
A3101	SIMOTION 运动控制系统基础课程	5	6300						
A3102	SIMOTION 运动控制系统编程课程	5	6300						
A3108	SIMOTION 运动控制系统维护课程	5	6300						
11. 过程仪表、称重系统、分析仪表									
P1101	SITRANS P 压力仪表、SITRANS T 温度仪表及 SIPART 阀门定位器技术培训	4	5100						大连
P1102	SITRANS F 流量仪表技术培训	4	5100						大连
P1103	SITRANS L 物位仪表技术培训	4	5100						大连
P1104	Siwarex 集成化静态称重产品培训	2	2600						大连
P1105	动态称重产品培训	3	3800						大连
P2101	Maxum II 气相色谱仪	5	9000						大连
P2102	MicroSAM & SITRANS CV 气相色谱仪	5	9000						大连
P2103	LDS6 & SITRANS SL 激光分析仪	2	3600						大连
P2104	U23、U6、O6、O61、C6 连续气体分析仪	3	5400						大连
P2105	Maxum II 色谱高级培训	5	9000						大连

课程代号	课程名称	天数	含税价格 (元/人)	北京	上海	广州	武汉	沈阳	重庆
12. 楼宇控制 KNX									
E1001	KNX 基础课程 (KNX 协会授权)	5	5250						
E1002 	KNX 智能家居与楼宇控制高级应用课程	5	5250						
E1006	APOGEE 顶峰楼宇控制系统编程与调试综合课程	5	5300						
E1008	暖通空调的原理与设备选型	3	3300						
13. 低压配电、电机控制与保护产品									
D3101	SIMOCODE Pro 电机控制与监视装置的编程与调试	2	2200						
D3102	SIRIUS 软起动器	2	2200						
D3103	低压配电和配电监控系统	3	3400						
14. 工业 4.0 系列课程									
F4001 	基于 PLM 软件的数字化样机虚拟调试	2	3600						
F4002 	基于全新 TIA 博途的数字化解决方案	5	7500						
15. 其它课程									
M1001	西门子弗兰德减速机日常维护培训	5	5500	天津					
A7414	西门子无线射频识别系统 (RFID)	2	2500						
A1202	SIMATIC S5 压缩课程	10	11500						
16. 汽车行业标准									
V1011 	VASS 基本原理, Profinet & Safe 基础课程	5							仅限于大众及其线体商
V1012 	VASS 程序和顺控高级课程 1 阶	5							仅限于大众及其线体商
V1013 	VASS 编程和人机界面高级课程 2 阶	5							仅限于大众及其线体商
V1021 	VASS OEM 培训课程	4.5							仅限于大众及其线体商
V2005 	Integra 标准培训	7							仅限于戴姆勒及其线体商
西门子海外培训									
如果您需要了解相关信息, 请联系我们。									

在线课程

WBT

课程代号	课程名称	天数	含税价格 (元/人)	网络课堂
W1201	交流电机基础	6 小时	300	购买流程： 1. 登陆培训官网 www.siemens.com.cn/sitrain ； 2. 选择网络课程，加入购物车并完成订购； 3. 费用支付（您可将费用电汇至培训中心）； 4. 进入“我的培训”，开始您的网络学习。
W1202	交流变频器基础	6 小时	300	
W1101 	PLC 基础	6 小时	200	
W1102 	过程自动化中的 PROFIBUS 现场总线基础	6 小时	200	
W1103 	PROFINET 基础	6 小时	200	
W1104 	过程控制工程入门	6 小时	200	

西门子工业自动化与驱动技术培训课程计划(2017年01月至2017年12月)

课程代码	培训中心	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	含税价格 (元/人)
1. TIA Portal (TIA 博途) 系列课程														
A7811	北京	01.09 - 01.20			04.10 - 04.21		06.05 - 06.16	07.03 - 07.14	08.21 - 09.01	09.18 - 09.29	10.09 - 10.20		12.04 - 12.15	11750
	上海	01.09 - 01.20		03.13 - 03.24		05.15 - 05.26	06.19 - 06.30	07.24 - 08.04		09.04 - 09.15	10.23 - 11.03		12.04 - 12.15	
	广州		02.13 - 02.24				06.05 - 06.16		08.07 - 08.18		10.23 - 11.03	11.06 - 11.17		
	武汉			03.20 - 03.31										
	沈阳	01.09 - 01.20	02.13 - 02.24				06.26 - 07.07	07.31 - 08.11			09.04 - 09.15	10.30 - 11.10	12.04 - 12.15	
A7812	重庆			03.13 - 03.24					08.14 - 08.18		10.23 - 11.03			6300
	北京				04.24 - 04.28						10.23 - 11.03		12.18 - 12.22	
	上海			03.27 - 03.31				07.03 - 07.07				11.06 - 11.10		
	广州						06.19 - 06.23					11.20 - 11.24		
	沈阳		02.27 - 03.03						08.14 - 08.18					
A7813	北京		02.13 - 02.22			05.08 - 05.17			08.02 - 08.11			11.01 - 11.10		10000
	上海				04.10 - 04.19				08.07 - 08.16				12.18 - 12.27	
	广州		02.27 - 03.08							09.04 - 09.13				
	沈阳							07.10 - 07.19		09.18 - 09.27				
	北京					05.22 - 05.24						11.20 - 11.22		
A7821	上海				04.24 - 04.26						10.16 - 10.18			3750
	沈阳					05.22 - 05.24					10.23 - 10.25			
	北京					05.25 - 05.26						11.23 - 11.24		
	上海				04.27 - 04.28						10.19 - 10.20			
	沈阳					05.04 - 05.05					10.26 - 10.27			
A7822	北京										10.16 - 10.18			2500
	上海				04.17 - 04.19									
	沈阳													
	北京					05.31 - 06.02							12.04 - 12.06	
	上海					05.24 - 05.26						11.13 - 11.15		
A7823	北京			03.06 - 03.10			06.12 - 06.16			09.18 - 09.22				6300
	上海					05.08 - 05.12				09.18 - 09.22		11.13 - 11.17		
	沈阳						06.19 - 06.23			09.25 - 09.29				
	北京			03.27 - 03.31		05.22 - 05.26		07.24 - 07.28		09.04 - 09.08		11.13 - 11.17		
	上海		02.13 - 02.17		04.24 - 04.28		06.12 - 06.16		08.21 - 08.25		10.09 - 10.13		12.18 - 12.22	
A7816	广州				04.24 - 04.28			07.24 - 07.28			10.23 - 10.27			6300
	武汉													
	沈阳						06.12 - 06.16					11.20 - 11.24		
	沈阳											11.06 - 11.10		
	重庆													

西门子工业自动化与驱动技术培训课程计划(2017年01月至2017年12月)

课程代码	培训中心	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	含税价格 (元/人)
A7815	北京						06.19 - 06.23					11.20 - 11.24		6200
	上海		02.20 - 02.24				06.05 - 06.09				10.16 - 10.20			
	广州				04.17 - 04.21								12.18 - 12.22	
A7851	北京			03.20 - 03.24					08.28 - 09.01				12.11 - 12.15	6200
	上海			03.06 - 03.10						09.25 - 09.29				
	广州							07.17 - 07.21			10.30 - 11.03			
A7852	北京		02.27 - 03.02		04.17 - 04.20			07.17 - 07.20		09.11 - 09.14		11.27 - 11.30		5000
	上海		02.27 - 03.02			05.22 - 05.25			08.28 - 08.31			11.20 - 11.23		
	广州			03.27 - 03.30				07.10 - 07.13		09.25 - 09.28			12.11 - 12.14	
	武汉		02.06 - 02.09						08.28 - 08.31					
	沈阳							07.24 - 07.27				11.27 - 11.30		
A7115	北京	01.09 - 01.17												6000
	上海	01.05 - 01.13				05.04 - 05.12			08.14 - 08.22				12.07 - 12.15	
	广州					05.04 - 05.12					10.09 - 10.17			
2.SIMATIC S7-200/300/400 可编程控制器														
A7111	北京	01.09 - 01.20	02.13 - 02.24	03.13 - 03.24	04.17 - 04.28	05.08 - 05.19	06.05 - 06.16	07.03 - 07.14 07.24 - 08.04	08.21 - 09.01	09.18 - 09.29	10.09 - 10.20	11.06 - 11.17	12.04 - 12.15	11200
	上海	01.09 - 01.20	02.13 - 02.24 02.27 - 03.10		04.10 - 04.21	05.08 - 05.19	06.05 - 06.16	07.10 - 07.21	08.07 - 08.18 08.21 - 09.01	09.18 - 09.29	10.09 - 10.20	11.06 - 11.17 11.20 - 12.01	12.18 - 12.29	
	广州	01.09 - 01.20	02.13 - 02.24	03.13 - 03.24	04.17 - 04.28	05.15 - 05.26	06.12 - 06.23	07.17 - 07.28	08.21 - 09.01	09.18 - 09.29	10.23 - 11.03	11.20 - 12.01	12.18 - 12.29	
	武汉	01.09 - 01.20		03.06 - 03.17	04.17 - 04.28	05.15 - 05.26		07.03 - 07.14	08.07 - 08.18		10.09 - 10.20		12.04 - 12.15	
	沈阳	01.09 - 01.20		03.06 - 03.17			06.05 - 06.16		08.14 - 08.25		10.09 - 10.20			
	重庆			03.06 - 03.17	04.10 - 04.21		05.08 - 05.19	06.05 - 06.16	07.03 - 07.14	08.07 - 08.18	09.04 - 09.15	10.09 - 10.20	11.06 - 11.17	
A7111CP	北京		02.25			05.20				09.02				900
	上海		02.25		04.22		06.17		08.19		10.21		12.02	
	广州			03.25			06.24					11.04		
	武汉			03.18					08.19					
	沈阳						06.19				10.23			
A7112	北京				04.22						10.21			8200
	上海	01.16 - 01.24	02.27 - 03.07		04.06 - 04.14	06.01 - 06.09			08.07 - 08.15		10.26 - 11.03			
	广州				04.06 - 04.14			07.10 - 07.18			10.23 - 10.31			
	武汉				04.06 - 04.14			07.31 - 08.08				11.06 - 11.14		
	沈阳		02.06 - 02.14		04.06 - 04.14				08.21 - 08.29			11.20 - 11.28		
	重庆		02.20 - 02.28			05.15 - 05.23			08.21 - 08.29			11.20 - 11.28		

西门子工业自动化与驱动技术培训课程计划(2017年01月至2017年12月)

课程代码	培训中心	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	含税价格 (元/人)
A7112CP	北京			03.08					08.16			11.04		
	上海	01.25			04.15			07.19				11.01		
	广州								08.09			11.15		1100
	武汉				04.15									
	沈阳		02.15									11.29		
	重庆					05.24						11.29		
A7113	北京			03.08-03.17		05.31-06.09		07.17-07.26		09.04-09.13		11.20-11.29		
	上海		02.13-02.22		04.17-04.26		06.19-06.28		08.07-08.16	09.04-09.13		11.06-11.15		
	广州			03.20-03.29			06.26-07.05				10.09-10.18			9300
	武汉					05.31-06.09				09.18-09.27				
	沈阳		02.27-03.08					07.31-08.09						
	重庆			03.20-03.29			06.19-06.28			09.18-09.27			12.18-12.27	
A7113CP	北京			03.18				07.27				11.30		
	上海		02.23				06.29			09.14		11.16		
	广州							07.06			10.19			1100
	武汉			03.09			06.10							
	沈阳			03.30					08.10					
	重庆									09.28				
A7122	北京	01.04-01.06			04.24-04.26			07.31-08.02			10.23-10.25			
	上海		02.27-03.01			05.15-05.17			08.28-08.30			11.27-11.29		
	广州			03.14-03.16						09.19-09.21				3900
	武汉	01.04-01.06							08.02-08.04					
	沈阳			03.20-03.22						09.04-09.06				
	重庆				04.24-04.26								12.18-12.20	
A1474	北京				04.26-04.28							11.01-11.03		
	上海			03.06-03.08				07.03-07.05		09.25-09.27			12.25-12.27	3750
	广州				04.10-04.12								12.04-12.06	
A1476	沈阳			03.22-03.24						09.18-09.20				
	北京				04.06-04.07							11.06-11.07		2500
	上海					05.18-05.19						11.30-12.01		
A1480	北京				04.24-04.25						10.30-10.31			
	上海			03.09-03.10				07.06-07.07		09.28-09.29			12.28-12.29	2500
	广州				04.06-04.07								12.07-12.08	
A7415	沈阳			03.09-03.10						09.21-09.22				
	武汉				04.06-04.07								12.28-12.29	2500

西门子工业自动化与驱动技术培训课程计划(2017年01月至2017年12月)

课程代码	培训中心	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	含税价格 (元/人)
A7412	北京					05.08-05.10						11.08-11.10		3500
A7411	北京					05.04-05.05						11.27-11.28		3100
A1172	北京	01.16-01.20							08.21-08.25					4250
	上海			03.27-03.31				07.24-07.28				11.20-11.24		
3. SIMATIC 工业通讯网络														
A7225	北京		02.27-03.03	03.27-03.31		05.15-05.19	06.19-06.23	07.17-07.21	08.07-08.11		10.23-10.27		12.18-12.22	5600
	上海	01.16-01.20		03.20-03.24		05.08-05.12		07.17-07.21		09.18-09.22		11.27-12.01		
	广州	01.09-01.13			04.17-04.21			07.31-08.04					12.11-12.15	
	武汉		02.27-03.03					07.17-07.21		09.11-09.15			12.18-12.22	
	沈阳	01.09-01.13				04.10-04.14				09.11-09.15				
A7226	重庆		02.20-02.24			05.22-05.26			08.21-08.25			11.20-11.24		2500
	上海				04.06-04.07							11.02-11.03		
A1497	北京		02.27-03.03				06.26-06.30			09.04-09.08			12.25-12.29	5600
	上海			03.13-03.17			06.12-06.16			09.04-09.08			12.04-12.08	
	广州					05.22-05.26				09.11-09.15				
	武汉		02.20-02.24					07.24-07.28						
	沈阳	01.16-01.20			04.24-04.28									
A1497	重庆	01.09-01.13			04.24-04.28		06.26-06.30				10.23-10.27			
4. SIMATIC 人机界面														
A1479	北京			03.06-03.14			06.19-06.27			09.11-09.19			12.18-12.26	7500
	上海	01.05-01.13				05.18-05.26				09.18-09.26			12.18-12.26	
	广州		02.27-03.07					08.14-08.22						
	武汉					05.04-05.12							12.18-12.26	
	沈阳					05.04-05.12				09.18-09.26				
A1484	重庆						06.19-06.27					11.20-11.28		5300
	北京			03.20-03.24			06.26-06.30			09.25-09.29			12.25-12.29	
	上海			03.13-03.17			06.05-06.09			09.11-09.15			12.11-12.15	
	广州						06.05-06.09		08.28-09.01					
	武汉		02.13-02.17			05.15-05.19				09.04-09.08				
A1501	沈阳						06.26-06.30			09.04-09.08				11200
	重庆			03.20-03.24						09.18-09.22				
5. SIMATIC PCS7 过程控制系统														
A1501	北京		02.13-02.24			05.08-05.19		07.03-07.14		09.04-09.15		11.13-11.24		11200
	上海	01.09-01.20		03.20-03.31		05.08-05.19		07.03-07.14		09.18-09.29		12.04-12.15		
	武汉						06.12-06.23					11.13-11.24		

西门子工业自动化与驱动技术培训课程计划(2017年01月至2017年12月)

课程代码	培训中心	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	含税价格 (元/人)
A1501CP	北京					05.19						11.24		600
	上海	01.20				05.19		07.14					12.15	
	武汉											11.24		
A1503	北京			03.20 - 03.31				07.31 - 08.11			10.09 - 10.20			12000
	上海		02.13 - 02.24						08.07 - 08.18					
A1503CP	北京				04.01						10.21			1100
	上海		02.25					08.19						
A1508	北京				04.10 - 04.21			07.17 - 07.28				11.27 - 12.08		11200
	上海		02.27 - 03.10							09.04 - 09.15				
A7121	上海	01.04 - 01.06				05.31 - 06.02								3900
6. 高动态工艺控制系统														
A7611	北京			03.20 - 03.24						09.11 - 09.15				6500
A3103	北京			03.27 - 03.31						09.18 - 09.22				6000
7. 低压传动装置														
D7400	北京		02.20 - 02.24				06.19 - 06.23			09.25 - 09.29			12.25 - 12.29	5100
	上海		02.13 - 02.17							09.25 - 09.29				
D7212	北京		02.13 - 02.17	03.13 - 03.17	04.10 - 04.14	05.08 - 05.12	06.05 - 06.09	07.10 - 07.14	08.14 - 08.18	09.11 - 09.15	10.09 - 10.13	11.06 - 11.10	12.04 - 12.08	6000
	上海		02.20 - 02.24		04.24 - 04.28		06.19 - 06.23	07.24 - 07.28			10.23 - 10.27		12.04 - 12.08	
	广州					05.15 - 05.19		07.10 - 07.14		09.18 - 09.22				
	武汉			03.06 - 03.10				07.17 - 07.21				11.20 - 11.24		
	沈阳		02.06 - 02.10		04.17 - 04.21				07.24 - 07.28		10.16 - 10.20			
D7226	重庆					05.22 - 05.26				09.18 - 09.22				6000
	北京			03.20 - 03.24				07.17 - 07.21				11.27 - 12.01	12.11 - 12.15	
D7213	上海						06.26 - 06.30							6000
	北京		02.20 - 02.24			05.15 - 05.19		07.03 - 07.07		09.04 - 09.08		11.13 - 11.17		
	上海		02.27 - 03.03			05.08 - 05.12			08.07 - 08.11		10.30 - 11.03			
	广州				04.10 - 04.14				08.21 - 08.25					
	武汉					05.15 - 05.19				09.18 - 09.22				
D7219	沈阳		02.20 - 02.24			05.22 - 05.26		07.17 - 07.21				11.06 - 11.10		6000
	北京		02.27 - 03.03		04.17 - 04.21		06.26 - 06.30	08.07 - 08.11			10.16 - 10.20			
	上海	01.09 - 01.13		03.13 - 03.17		05.22 - 05.26		07.03 - 07.07		09.04 - 09.08		11.06 - 11.10	12.04 - 12.08	
	广州						06.05 - 06.09							
	沈阳				04.24 - 04.28			08.14 - 08.18			10.23 - 10.27			
D7224	北京			03.06 - 03.10			06.12 - 06.16			09.18 - 09.22		12.11 - 12.15	6500	
D7223	北京						06.19 - 06.22					12.04 - 12.07	4800	
	上海				04.24 - 04.27						10.16 - 10.19			

西门子工业自动化与驱动技术培训课程计划(2017年01月至2017年12月)

课程代码	培训中心	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	含税价格 (元/人)
D7218	北京				04.10 - 04.14						10.23 - 10.27			5600
	上海			03.20 - 03.24						09.11 - 09.15				
D7211	北京			03.27 - 03.31				07.24 - 07.28		09.18 - 09.22		11.20 - 11.24		
	上海			03.27 - 03.31						09.11 - 09.15				6000
	广州		02.27 - 03.03											
D7210	北京	01.04 - 01.06	02.13 - 02.15		04.10 - 04.12	05.31 - 06.02		07.31 - 08.02			10.16 - 10.18		12.18 - 12.20	
	上海	01.16 - 01.18				05.31 - 06.02		07.10 - 07.12			10.11 - 10.13			3000
	广州	01.23 - 01.25								09.25 - 09.27				
D7111	北京				04.24 - 04.28			07.03 - 07.07				11.13 - 11.17		6000
	上海			03.06 - 03.10						09.11 - 09.15				
D2102	上海			03.06 - 03.10						09.18 - 09.22				5800
D2104	北京	01.16 - 01.20				05.22 - 05.26								6000
D2002	上海				04.13 - 04.14									1800
E2101	北京	01.05 - 01.06			04.06 - 04.07				08.03 - 08.04		10.09 - 10.10	11.30 - 12.01		3100
8. 中压传动装置														
D7216	上海SEDS		02.22 - 02.24		04.12 - 04.14		06.07 - 06.09	07.19 - 07.21		09.06 - 09.08		11.08 - 11.10	12.20 - 12.22	4800
D7215	北京				04.24 - 04.28					09.25 - 09.29				8000
9. 数控系统														
T8401	北京	01.09 - 01.20	02.13 - 02.24	03.13 - 03.24	04.10 - 04.21	05.08 - 05.19	06.05 - 06.16	07.03 - 07.14	08.07 - 08.18	09.04 - 09.15	10.09 - 10.20	11.06 - 11.17	12.04 - 12.15	
	上海	01.09 - 01.20		03.20 - 03.31		05.15 - 05.26		07.03 - 07.14	08.14 - 08.25	09.18 - 09.29	10.23 - 11.03	11.06 - 11.17	12.18 - 12.29	11500
	沈阳				04.10 - 04.21			07.31 - 08.11						
T8402	北京					05.22 - 05.26			08.21 - 08.25				12.18 - 12.22	5600
	上海				04.24 - 04.28						10.09 - 10.13			
T8403	北京		02.27 - 03.03			05.22 - 05.26			08.21 - 08.25			11.20 - 11.24		
	上海				04.17 - 04.21			07.17 - 07.21			10.16 - 10.20			6500
T8404	沈阳							07.10 - 07.14				11.20 - 11.24		
	北京			03.27 - 03.30			06.19 - 06.22			09.18 - 09.21		12.18 - 12.21		6400
T8406	北京				04.24 - 04.27			07.17 - 07.20		09.25 - 09.28		11.27 - 11.30		6400
	北京			03.06 - 03.10			06.26 - 06.30		08.28 - 09.01			12.25 - 12.29		6000
T8282	上海				04.10 - 04.14					09.25 - 09.29		11.06 - 11.10		
	沈阳		02.13 - 02.17											
A2482	北京			03.06 - 03.10				07.03 - 07.07				11.20 - 11.24		
	上海						06.05 - 06.09					11.20 - 11.24		6000
A2489	沈阳		02.06 - 02.10											
	北京			03.13 - 03.17		05.15 - 05.19		07.10 - 07.14		09.18 - 09.22	10.09 - 10.13	11.27 - 12.01		
	上海						06.12 - 06.16					11.27 - 12.01		6500

西门子工业自动化与驱动技术培训课程计划(2017年01月至2017年12月)

课程代码	培训中心	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	含税价格 (元/人)
T8281	北京	01.09-01.18			04.10-04.19			07.24-08.02			10.23-11.01			10400
	上海					06.19-06.28						12.04-12.13		
A2484	北京		02.13-02.24			06.05-06.16					10.09-10.20			11500
	上海			03.06-03.17						09.04-09.15				
A2485	沈阳		02.27-03.10									11.20-12.01		6500
	北京		02.27-03.03			06.19-06.23			08.28-09.01		10.23-10.27			
	上海		02.13-02.17		04.24-04.28						10.16-10.20			
A2400	北京			03.27-03.31						09.25-09.29				5600
	上海					05.08-05.12						12.11-12.15		
10. SIMOTION 运动控制系统														
A3101	北京		02.27-03.03			05.22-05.26			08.21-08.25		10.23-10.27		12.18-12.22	6300
	上海				04.10-04.14		06.05-06.09		08.14-08.18		10.09-10.13		12.18-12.22	
A3102	广州	01.09-01.13							08.14-08.18					6300
	北京			03.06-03.10			06.26-06.30		08.28-09.01		10.30-11.03			
	上海				04.17-04.21				08.21-08.25		10.16-10.20		12.25-12.29	
A3108	北京			03.13-03.17									12.25-12.29	6300
	上海						06.12-06.16					11.20-11.24		
11. 过程仪表、称重系统、分析仪表														
P1101	大连			03.27-03.30					08.07-08.10			11.06-11.09		5100
P1102	大连				04.10-04.13				08.14-08.17			11.13-11.16		5100
P1103	大连				04.17-04.20				08.21-08.24			11.20-11.23		5100
P1104	大连				04.24-04.25				08.28-08.29			11.27-11.28		2600
P1105	大连				04.26-04.28				08.30-09.01			11.29-12.01		3800
P2101	大连	01.09-01.13		03.13-03.17	04.17-04.21	05.22-05.26	06.26-06.30		08.14-08.18			11.20-11.24		9000
P2104	大连							07.03-07.05						5400
12. 楼宇控制														
E1001	上海			03.13-03.17			06.05-06.09			09.04-09.08			12.04-12.08	5250
E1002	上海			03.20-03.24			06.12-06.16			09.11-09.15			12.11-12.15	5250
E1006	上海					05.22-05.26						11.27-12.01		5300
	广州			03.06-03.10					08.21-08.25					
13. 低压配电、电机控制与保护产品														
D3103	上海			03.20-03.22							10.23-10.25			3400

西门子工业自动化与驱动技术培训课程计划 (2017 年 01 月至 2017 年 12 月)

课程代码	培训中心	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	含税价格 (元/人)
14. 工业 4.0 系列课程														
F4001	上海			03.02 - 03.03						09.28 - 09.29				3600
F4002	北京			03.13 - 03.17						09.25 - 09.29				7500
	上海		02.20 - 02.24						08.21 - 08.25					
15. 其他课程														
A7414	武汉							07.31 - 08.01					12.26 - 12.27	2500
西门子海外培训														
如果您需要了解相关信息, 请联系我们。														

西门子工业技术培训课程注册表

客户填写

客户资料 (必填)

学员姓名 (可填写多人): _____

地址 (请注明省市) 及邮编: _____

单位: _____ 联系人: _____ 电话: _____

传真: _____ 手机: _____ 电子邮箱: _____

付费单位增值税发票信息 (该项信息您需与付款单位财务人员直接咨询确认后填写)

发票抬头 (单位名称): _____ (普票、专票必填项)

纳税人识别号 (税号): _____ (专票必填项)

税务登记注册地址: _____ (专票必填项)

税务登记电话: _____ (专票必填项)

开户行及账号: _____ (专票必填项)

申请课程 (必填)

课程代号: _____ 课程名称: _____ 开课日期: _____ 地点: _____ 价格: _____

课程代号: _____ 课程名称: _____ 开课日期: _____ 地点: _____ 价格: _____

是否需要协助安排住宿: _____ 申报日期: _____

付款方式: 汇款 现金 其他

备注: _____

注意事项:

1. 请认真填写以上所有信息, 如果课程发生任何变化, 方便我们与您取得联系。
2. 如有特殊要求请填写在备注栏内或直接与我们的培训顾问联系。
3. 培训费含授课、教材、上机练习、学习用品和工作午餐。
4. 此申请表签字生效后, 即作为课程订单。

付款单位公章 (必填)

主管领导签字: _____

日期: _____

西门子填写

培训顾问意见或要求:

培训顾问确认签字: _____

请按所属区域将报名表传真至:

北方区 (北京): 010-84763932

华东区 (上海): 021-62810713

华中区 (武汉): 027-87736269

华南区 (广州): 020-38102557

东北区 (沈阳): 024-82518102

西南区 (重庆): 023-63818896

西门子工业技术(北京)培训中心

北京市朝阳区望京中环南路7号, 100102

电话: 010-6476 8958

传真: 010-8476 3932

西门子工业技术(上海)培训中心

上海市延安西路1538号怡德大厦五层, 200052

电话: 021-6281 5933

传真: 021-6281 0713

西门子工业技术(广州)培训中心

广州市天河路208号粤海天河城大厦8楼, 510620

电话: 020-3718 2012

传真: 020-3810 2557

西门子工业技术(沈阳)培训中心

沈阳市沈河区青年大街1号市府恒隆广场41层, 110014

电话: 024-8251 8220

传真: 024-8251 8102

西门子工业技术(武汉)培训中心

武汉市武昌区中南路99号武汉保利大厦B座21层2101室, 430071

电话: 027-8773 6238 / 8773 6248-601

传真: 027-8773 6269

西门子工业技术(重庆)培训中心

重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦18层1807号, 400010

电话: 023-6381 8887

传真: 023-6381 8896

培训网站:

<http://www.siemens.com.cn/sitrain>

西门子(中国)有限公司
数字化工厂集团及过程工业与驱动集团
工业客户服务部
工业技术培训中心

如有变动, 恕不事先通知
订货号: E20001-Y7100-C900-X-5D00
925-DL905005-09154

西门子版权所有

本宣传册中提供的信息只是对产品的一般说明和特性介绍。文中内容可能与实际应用的情况有所出入, 并且可能会随着产品的进一步开发而发生变化。仅当相关合同条款中有明确规定时, 西门子方有责任提供文中所述的产品特性。

宣传册中涉及的所有名称可能是西门子公司或其供应商的商标或产品名称, 如果第三方擅自使用, 可能会侵犯所有者的权利。