

**SIEMENS**

*Ingenuity for life*



网站二维码 微信二维码

# 西门子工业技术培训中心

培训助力个人卓越与企业发展

课程计划 2018

[siemens.com.cn/sitrain](http://siemens.com.cn/sitrain)

# 西门子产品及培训课程分类目录

页号	产品及课程分类				
P3	01. 工业4.0系列课程 NX MCD Tecnomatix Process Designer/Simulate Tecnomatix Plant Simulation TIA Portal SIMATIC Net/OPC/Industrial Data Bridge		02. TIA Portal (TIA 博途) 系列课程 SIMATIC S7-1500 SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-300/400 SIMATIC WinCC SCADA/操作员面板 工程软件 (SCL/GRAPH)		03. SIMATIC S7-200/300/400 可编程控制器 SIMATIC S7-300/400 SIMATIC S7-200 Smart/200 CN 工程软件(CFC/SCL/GRAPH/PDIAG/ProAgent/PID) S7工程师认证 无线射频识别系统RFID
	P4	04. SIMATIC 工业通讯网络 PROFINET/工业以太网 PROFIBUS现场总线 IWLAN无线通讯网络 ASi执行器传感器网络 PiP点对点网络	05. SIMATIC 人机界面 WinCC WinCC Flexible	06. SIMATIC PCS7 过程控制系统 SIMATIC PCS7 PCS7工程师认证 SIMIT仿真	07. 高动态工艺控制系统 TDC FM458 SIMATIC T-CPU SIMADYN D T400
P5		09. 中压传动装置 SINAMICS GM150/SM150 PH 完美无谐波GH180系列变频器	10. 数控系统 SINUMERIK 840D SL SINUMERIK 840D SINUMERIK 828D SINUMERIK 808D	11. SIMOTION 运动控制系统 SIMOTION	12. 过程仪表、称重系统、分析仪表 SITRANS P/T/F/L 过程仪表 Siwarex 称重产品 Maxum II/MicroSAM & SITRANS CV气象色谱分析仪 LDS6 & SITRANS CV激光分析仪 U23,U6,O6,O61,C6连续气体分析仪
	P6	13. 楼宇控制 KNX智能家居 KNX楼宇控制 APOGEE顶峰楼宇控制系统 暖通空调	14. 低压配电、电机控制与保护产品 SIMOCODE Pro SIRIUS软启动器 SIRIUS安全产品 低压配电产品	15. 汽车行业标准 VASS标准 Integra标准	在线课程 PLC基础 交流变频器基础 交流电机基础 PROFINET基础 PROFIBUS基础 过程控制工程基础
P7		2018年1月至2018年12月课程时间表			
	以上所有产品技术培训课程在北京, 上海, 广州, 武汉, 沈阳, 重庆培训中心计划开课时间表 注: 该课程时间表为计划开课时间, 具体开课时间视学员人数及培训资源情况而定, 以最终有效培训注册报名回复为准。				
P15	培训注册表				
	请按要求填写相关内容并回传至您所在 (或最近) 区域的培训中心处				

## 特别声明:


- 列表中的培训价格均包含 6% 增值税;
- 列表中的培训价格仅限中国大陆客户参考使用, 港澳台及海外客户请直接致电培训中心索取报价;
- 列表中的价格为教室及网上标准课程价格, 现场课程、特殊课程、英语课程客户请直接致电培训中心索取报价;
- 教室课程价格包含: 培训费、资料费、6% 增值税费、工作午餐费。交通及住宿等差旅费用需客户自理;
- 课程清单中未标记培训地点和时间的课程详情请直接致电培训中心索取;
- 培训中心热线: 400 810 4288 转 4      邮箱: training.slc@siemens.com



# 西门子工业自动化与驱动技术培训课程 (2018 年 01 月 -2018 年 12 月)

## 教室课程

课程代号	课程名称	天数	含税价格 (元/人)	北京	上海	广州	武汉	沈阳	重庆
<b>1. 工业 4.0 系列课程</b>				<b>DE</b>					
F4001	NX MCD 数字化样机虚拟调试	2	3600						
F4002	基于全新 TIA 博途的数字化解决方案	5	7500						
F4003	<b>新</b> 从规划到实施: 一个鼠标的数字化之旅	2	3600						
<b>2. TIA Portal (TIA 博途) 系列课程</b>				<b>TIA</b>					
A7811	SIMATIC S7-1500 系统、维护与编程综合课程 (基于 TIA 博途)	10	12000						
A7811CP	<b>新</b> 西门子自动化维护工程师基础认证考试 (基于 TIA 博途)	3.5 小时	1000						
A7812	SIMATIC S7-1500 高级维护课程 (基于 TIA 博途)	5	6500						
A7812CP	<b>新</b> 西门子自动化维护工程师认证考试 (基于 TIA 博途)	4.5 小时	1200						
A7813	SIMATIC S7-1500 高级编程课程 (基于 TIA 博途)	8	10000						
A7813CP	<b>新</b> 西门子 S7 系统开发工程师认证考试 (基于 TIA 博途)	4.5 小时	1200						
A7821	SIMATIC S7-SCL 结构化控制语言编程 (基于 TIA 博途)	3	3900						
A7822	SIMATIC S7-GRAPH 顺序控制编程 (基于 TIA 博途)	2	2600						
A7823	SIMATIC S7-1500 分布式安全系统的调试与编程 (基于 TIA 博途)	3	3900						
A7824	<b>新</b> SIMATIC S7-1500/1500T 运动控制系统调试课程 (基于 TIA 博途)	5	6500						
A7831	PROFINET/ 工业以太网系统课程 (基于 TIA 博途)	5	6500						
A7816	SIMATIC S7-1500 与 TIA Portal (基于 TIA 博途) 升级课程	5	6500						
A7815	SIMATIC S7-300/400 与 TIA Portal (基于 TIA 博途) 升级课程	5	6500						
A7851	SIMATIC WinCC SCADA 系统课程 (基于 TIA 博途)	5	6500						
A7852	SIMATIC WinCC 操作员面板系统课程 (基于 TIA 博途)	4	5200						
A7115	SIMATIC S7-1200 系统课程 (基于 TIA 博途)	7	6500						
<b>3. SIMATIC S7-200/300/400 可编程序控制器</b>				<b>STEP7</b>					
A7111	SIMATIC S7-300/400 系统、维护与编程综合课程 (基于 STEP7 V5.x)	10	11200						
A7111CP	西门子自动化维护工程师基础认证考试	3.5 小时	900						
A7112	SIMATIC S7 高级维护课程 (基于 STEP7 V5.x)	7	8200						
A7112CP	西门子自动化维护工程师认证考试	5 小时	1100						
A7113	SIMATIC S7 高级编程课程 (基于 STEP7 V5.x)	8	9300						
A7113CP	西门子 S7 系统开发工程师认证考试	5 小时	1100						
A7122	SIMATIC S7 分布式安全系统的调试与编程 (基于 STEP7 V5.x)	3	3900						
A1499	SIMATIC S7-400H 冗余自动化系统	3	3900						
A1474	SIMATIC S7-GRAPH 顺序控制编程	3	3750						
A1476	SIMATIC S7-CFC 连续功能图编程	2	2500						
A1480	SIMATIC S7-SCL 结构化控制语言编程	2	2500						
A7415	基于 PDIAG 和 ProAgent 的过程诊断	2	2500						
A7412	基于 SIMATIC S7 的 PID 理论与应用课程	3	3900						

课程代号	课程名称	天数	含税价格 (元/人)	北京	上海	广州	武汉	沈阳	重庆
A7411	控制系统的抗干扰分析与 Profibus 诊断	2	3200						
A7414	西门子无线射频识别系统 (RFID)	2	2600						
A1172	基于 SIMATIC S7-200/200 CN/200 SMART 的小型自动化系统课程	5	4500						
<b>4. SIMATIC 工业通讯网络</b>				<b>NET</b>					
A7225	PROFINET/ 工业以太网系统课程	5	5800						
A7226	工业无线通信 (IWLAN) 系统课程	2	2600						
A1497	PROFIBUS 现场总线的网络调试、维护及现场设备的集成	5	5800						
A1490	ASI 执行机构传感器接口	3	3400						
A7231	SIMATIC S7 点对点通讯和 Modbus 接口	3	3400						
<b>5. SIMATIC 人机界面</b>				<b>HMI</b>					
A1479	WinCC 系统课程	7	7800						
A1484	WinCC Flexible 操作员面板系统课程	5	5500						
<b>6. SIMATIC PCS7 过程控制系统</b>				<b>PCS7</b>					
A1501	SIMATIC PCS7 系统课程	10	11500						
A1501CP	西门子 PCS7 基础工程师认证考试	1.5 小时	600						
A1503	SIMATIC PCS7 高级系统课程	10	12500						
A1503CP	西门子 PCS7 系统工程师认证考试	5 小时	1100						
A7121	SIMATIC PCS7 过程安全系统 (SIS) 的调试与编程	3	4000						
A1506	SIMATIC PCS7 高级过程库 (APL)	3	4000						
A1507	 SIMIT 仿真入门	2	3000						
<b>7. 高动态工艺控制系统</b>									
A7611	TDC 大型工艺控制系统的编程与应用	5	6800						
D7003	FM458 应用模板的编程及应用	3	3900						
A3103	SIMATIC T-CPU 运动控制系统课程	5	6200						
D7001	SIMADYN D 大型工艺控制系统的编程及应用 (D7-ES)	5	6200						
D7002	T400 传动工艺模板的编程及应用	3	3900						
<b>8. 低压传动装置</b>				<b>DRIVE</b>					
D7400	驱动技术原理	5	5100						
D7212	SINAMICS S120 服务与调试课程 (伺服控制)	5	6200						
D7226	SINAMICS S120 服务与调试高级课程 (伺服控制)	5	6200						
D7213	SINAMICS S120 CM 柜式模块服务与调试课程 (矢量控制)	5	6200						
D7219	SINAMICS S120 诊断与维护课程	5	6200						
D7224	SINAMICS 维修课程	5	6800						
D7223	SINAMICS S120 驱动安全集成	4	5000						
D7218	SINAMICS S120 系统配置与选型 (SIZER)	3	3900						
D7211	SINAMICS G150/G130/S150 服务与调试课程	5	6200						
D7210	SINAMICS G120 服务与调试课程	3	3600						

课程代号	课程名称	天数	含税价格 (元/人)	北京	上海	广州	武汉	沈阳	重庆
D7227 <b>新</b>	SINAMICS G120 服务与调试高级课程	3	3600						
D7111	SINAMICS DCM (6RA80) 直流传动装置服务与调试课程	5	6200						
D2104	6SE70 变频器维修维护课程	5	6200						
E2101	驱动系统电磁兼容 (EMC) 课程	2	3200						
<b>9. 中压传动装置</b>									
D7216	PH 完美无谐波 GH180 系列变频器服务课程	3	5000		SEDS				
D7214	SINAMICS GM150 服务与调试课程	5	8400						
D7215	SINAMICS SM150 服务与调试课程	5	8400						
<b>10. 数控系统</b> <b>CNC</b>									
T8401	SINUMERIK 840D SL 维修与调整	10	11500						
T8402	SINUMERIK 840D SL / 840D PLC 基础应用	5	5600						
T8403	SINUMERIK 840D SL 安全集成的组态与调试	5	6800						
T8404	SINUMERIK 840D SL 刀具管理基础	4	6400						
T8405 <b>新</b>	SINUMERIK 840D SL 基于 Programming Package 的用户界面开发	5	6800						
T8406	SINUMERIK 840D SL 基于 Run MyScreens 的用户界面开发	4	6400						
A2484	SINUMERIK 840D 维修与调整	10	11500						
A2485	SINUMERIK 840D 维修与调整高级课程	5	6800						
T8281	SINUMERIK 828D 维修与调整	8	10400						
T8282	SINUMERIK Operate 操作与编程	5	6000						
A2482	SINUMERIK HMI Advanced 操作与编程	5	6000						
A2489	SINUMERIK 840D SL/ 840D NC 高级编程	5	6800						
T8081	SINUMERIK 808D 服务与安装	2	1700						
T8082	SINUMERIK 808D 操作与编程	2	1700						
T8083	SINUMERIK 808D ADVANCED 服务与安装	2	1700						
T8084	SINUMERIK 808D ADVANCED 操作与编程	2	1700						
A2400	数控基础课程	5	5600						
<b>11. SIMOTION 运动控制系统</b> <b>MC</b>									
A3101	SIMOTION 运动控制系统基础课程	5	6500						
A3102	SIMOTION 运动控制系统编程课程	5	6500						
A3108	SIMOTION 运动控制系统维护课程	5	6500						
<b>12. 过程仪表、称重系统、分析仪表</b>									
P1101	SITRANS P 压力仪表、SITRANS T 温度仪表及 SIPART 阀门定位器技术培训	4	5100						大连
P1102	SITRANS F 流量仪表技术培训	4	5100						大连
P1103	SITRANS L 物位仪表技术培训	4	5100						大连
P1104	Siwarex 集成化静态称重产品培训	2	2600						大连
P1105	动态称重产品培训	3	3800						大连
P2101	Maxum II 气相色谱仪	5	9000						大连
P2102	MicroSAM & SITRANS CV 气相色谱仪	5	9000						大连

课程代号	课程名称	天数	含税价格 (元/人)	北京	上海	广州	武汉	沈阳	重庆
P2103	LDS6 & SITRANS SL 激光分析仪	2	3600					大连	
P2104	U23、U6、O6、O61、C6 连续气体分析仪	3	5400					大连	
P2105	Maxum II 色谱高级培训	5	9000					大连	
<b>13. 楼宇控制</b> <span style="float: right;">KNX</span>									
E1001	KNX 基础课程 (KNX 协会授权)	5	5250						
E1002	KNX 智能家居与楼宇控制高级应用课程	5	5250						
E1006	APOGEE 顶峰楼宇控制系统编程与调试综合课程	5	5300						
E1008	暖通空调的原理与设备选型	3	3300						
<b>14. 低压配电、电机控制与保护产品</b>									
D3101	SIMOCODE Pro 电机控制与监视装置的编程与调试	2	2200						
D3102	SIRIUS 软起动机	2	2200						
D3105	SIRIUS 安全产品课程	2	2400						
D3103	低压配电和配电监控系统	3	3400						
<b>15. 汽车行业标准</b>									
V1011	VASS 基本原理, Profinet & Safe 基础课程	5							仅限于大众及其线体商
V1012	VASS 程序和顺控高级课程 1 阶	5							仅限于大众及其线体商
V1013	VASS 编程和人机界面高级课程 2 阶	5							仅限于大众及其线体商
V1021	VASS OEM 培训课程	4.5							仅限于大众及其线体商
V2005	Integra 标准培训	7							仅限于戴姆勒及其线体商
<b>西门子海外培训</b>									
如果您需要了解相关信息, 请联系我们。									

## 在线课程

WBT

课程代号	课程名称	天数	含税价格 (元/人)	网络课堂
W1201	交流电机基础	6 小时	300	购买流程： 1. 登陆培训官网 <a href="http://www.siemens.com.cn/sitrain">www.siemens.com.cn/sitrain</a> ； 2. 选择网络课程，加入购物车并完成订购； 3. 费用支付（您可将费用电汇至培训中心）； 4. 进入“我的培训”，开始您的网络学习。
W1202	交流变频器基础	6 小时	300	
W1101	PLC 基础	6 小时	200	
W1102	过程自动化中的 PROFIBUS 现场总线基础	6 小时	200	
W1103	PROFINET 基础	6 小时	200	
W1104	过程控制工程入门	6 小时	200	

# 西门子工业自动化与驱动技术培训课程 (2018年01月-2018年12月)

课程代码	培训中心	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	含税价格 (元/人)	
<b>1. 工业 4.0 系列课程</b>															
F4001	上海	01.04 - 01.05				06.20 - 06.21	08.13 - 08.14						12.10 - 12.11	3600	
F4002	北京	01.08 - 01.12				05.14 - 05.18				09.17 - 09.21				7500	
	上海		02.26 - 03.02				07.09 - 07.13					11.26 - 11.30			
F4003	北京		02.01 - 02.02				06.28 - 06.29				10.29 - 10.30			3600	
	上海				04.24 - 04.25				08.16 - 08.17				12.13 - 12.14		
<b>2. TIA Portal (TIA 博途) 系列课程</b>															
A7811	北京	01.15 - 01.26			03.05 - 03.16	04.16 - 04.27	05.07 - 05.18	06.04 - 06.15	07.02 - 07.13 07.23 - 08.03	08.13 - 08.24	09.03 - 09.14	10.15 - 10.26	11.12 - 11.23	12.10 - 12.21	12000
	上海	01.08 - 01.19 01.29 - 02.09		03.05 - 03.16	04.09 - 04.20	05.07 - 05.18	06.04 - 06.15	07.02 - 07.13 07.23 - 08.03			09.03 - 09.14	10.15 - 10.26	11.19 - 11.30	12.17 - 12.28	
	广州	01.08 - 01.19		03.12 - 03.23		05.21 - 06.01			07.23 - 08.03		09.10 - 09.21		11.05 - 11.16		
	武汉	01.22 - 02.02			04.09 - 04.20				07.16 - 07.27			10.15 - 10.26			
	沈阳	01.08 - 01.19	02.26 - 03.09		04.16 - 04.27	05.14 - 05.25	06.25 - 07.06		08.13 - 08.24			10.15 - 10.26	11.26 - 12.07		
	重庆			03.12 - 03.23		05.14 - 05.25			08.20 - 08.31				11.19 - 11.30		
A7811CP	北京			03.17			06.19			09.15			12.22	1000	
	上海				04.21			07.14		09.15			12.29		
	广州						06.02					11.17			
	武汉				04.21						10.27				
	沈阳					05.28					10.29				
	重庆			03.24						09.01					
A7812	北京				04.09 - 04.13			07.16 - 07.20		09.17 - 09.21		11.05 - 11.09		6500	
	上海	01.22 - 01.26				05.21 - 05.25			08.06 - 08.10		10.29 - 11.02				
	广州						06.04 - 06.08				10.15 - 10.19				
	沈阳	01.22 - 01.26						07.09 - 07.13							
A7812CP	北京				04.14							11.10		1200	
	上海					05.26						11.03			
	广州										10.20				
	沈阳							07.16							
A7813	北京			03.19 - 03.28			06.20 - 06.29		08.06 - 08.15			11.26 - 12.05		10000	
	上海			03.26 - 04.04			06.20 - 06.29		08.20 - 08.29				12.03 - 12.12		
	广州			03.26 - 04.04							10.22 - 10.31				
	沈阳					05.30 - 06.08							12.10 - 12.19		

# 西门子工业自动化与驱动技术培训课程 (2018年01月-2018年12月)

课程代码	培训中心	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	含税价格 (元/人)
A7813CP	北京			03.29									12.06	1200
	上海						06.30						12.13	
	广州											11.01	12.20	
	沈阳													
A7821	北京				04.02 - 04.04									3900
	上海	01.29 - 01.31		03.19 - 03.21				07.23 - 07.25		09.25 - 09.27				
A7822	沈阳													2600
	北京			03.29 - 03.30							10.11 - 10.12			
	上海			03.22 - 03.23				07.26 - 07.27		09.20 - 09.21				
A7823	沈阳		02.01 - 02.02					07.16 - 07.18						3900
	北京	01.03 - 01.05			04.02 - 04.04						10.08 - 10.10			
	上海					05.02 - 05.04			08.15 - 08.17			11.14 - 11.16		
A7824	沈阳						06.07 - 06.08						12.10 - 12.12	6500
	北京				04.09 - 04.13				08.06 - 08.10				12.10 - 12.14	
	北京					05.21 - 05.25			08.27 - 08.31		10.29 - 11.02		12.24 - 12.28	
A7831	上海		02.26 - 03.02					07.16 - 07.20						6500
	广州	01.22 - 01.26								09.03 - 09.07				
	沈阳		02.05 - 02.09						08.27 - 08.31					
A7816	北京	01.29 - 02.02				05.28 - 06.01							12.03 - 12.07	6500
	上海	01.29 - 02.02		03.19 - 03.23		05.28 - 06.01		07.23 - 07.27		09.25 - 09.29		11.19 - 11.23		
	广州				04.09 - 04.13				08.06 - 08.10		10.08 - 10.12			
A7815	武汉		02.05 - 02.09					07.30 - 08.03						6500
	沈阳										10.08 - 10.12			
	重庆			03.12 - 03.16						09.10 - 09.14				
A7851	北京		02.26 - 03.02							09.17 - 09.21				6500
	上海				04.23 - 04.27						10.08 - 10.12			
	广州	01.29 - 02.02					06.11 - 06.15					11.19 - 11.23		
A7852	北京	01.08 - 01.11			04.09 - 04.12					09.25 - 09.28			12.25 - 12.28	5200
	上海		02.06 - 02.09						08.06 - 08.10				12.18 - 12.21	
	广州		02.27 - 03.02				06.25 - 06.29			09.25 - 09.29				
A7852	武汉													5200
	沈阳				04.23 - 04.26					09.26 - 09.29		11.26 - 11.29		
	重庆				04.10 - 04.13						10.29 - 11.01			
						05.07 - 05.10					10.30 - 11.02			
											10.22 - 10.25			



# 西门子工业自动化与驱动技术培训课程(2018年01月-2018年12月)

课程代码	培训中心	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	含税价格 (元/人)
A7115	北京	01.04-01.12							08.16-08.24					6500
	上海			03.26-04.03								11.05-11.13		
	广州				04.16-04.24			07.09-07.17					12.03-12.11	
<b>3. SIMATIC S7-200/300/400 可编程序控制器</b>														
A7111	北京	01.15-01.26		03.05-03.16	04.16-04.27	05.07-05.18	06.04-06.15	07.09-07.20	08.06-08.17	09.03-09.14	10.15-10.26	11.12-11.23	12.10-12.21	11200
	上海	01.08-01.19		03.05-03.16	04.09-04.20	05.28-06.08	06.25-07.06		08.06-08.17	09.03-09.14	10.08-10.19	11.05-11.16	12.03-12.14	
	广州	01.22-02.02		03.05-03.16	04.16-04.27		06.04-06.15	07.09-07.20	08.13-08.24	09.10-09.21	10.22-11.02	11.19-11.30	12.17-12.28	
	武汉	01.08-01.19		03.05-03.16		05.07-05.18		07.02-07.13	08.06-08.17	09.03-09.14		11.05-11.16	12.17-12.28	
	沈阳	01.08-01.19		03.05-03.16	04.09-04.20	05.07-05.18		07.09-07.20	08.20-08.31	09.10-09.21		11.05-11.16		
	重庆			03.05-03.16	04.16-04.27	05.07-05.18	06.04-06.15	07.09-07.20	08.06-08.17	09.03-09.14	10.15-10.26	11.12-11.23	12.10-12.21	
A7111CP	北京	01.27				05.19			08.18			11.24		900
	上海			03.17				07.07		09.15			12.15	
	广州				04.28				08.25				12.01	
	武汉					05.19			08.18					
	沈阳							07.23				11.19		
	重庆			03.17			06.15			09.15				
A7112	北京	01.29-02.06				05.21-05.29				09.13-09.21			12.06-12.14	8200
	上海	01.22-01.30				05.03-05.11			08.20-08.28		10.22-10.30			
	广州			03.19-03.27			06.20-06.28						12.03-12.11	
	武汉					05.21-05.29						11.19-11.27		
	沈阳			03.26-04.03							10.15-10.23			
	重庆			03.19-03.27			06.21-06.29			09.10-09.18			12.17-12.25	
A7112CP	北京		02.07							09.28				1100
	上海					05.12			08.29					
	广州						06.29					11.28	12.12	
	武汉					05.30								
	沈阳				04.04						10.24			
	重庆			03.28						09.19				
A7113	北京			03.19-03.28			06.20-06.29			09.03-09.12		11.26-12.05		9300
	上海	01.31-02.09				05.14-05.23		07.09-07.18			10.31-11.09		12.17-12.26	
	广州					05.02-05.11		07.23-08.01				11.05-11.14		
	武汉			03.26-04.04			06.20-06.29					11.19-11.28		
	沈阳				04.16-04.25							11.19-11.28		
	重庆				04.16-04.25				07.23-08.01		09.10-09.19		11.19-11.28	

# 西门子工业自动化与驱动技术培训课程 (2018年01月-2018年12月)

课程代码	培训中心	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	含税价格 (元/人)
A7113CP	北京			03.29						09.28				
	上海					05.24						11.10		
	广州					05.12						11.15		1100
	武汉						06.30					11.29		
	沈阳				04.26								11.29	
	重庆				04.26						09.20			
A7122	北京				04.02 - 04.04		06.20 - 06.22			09.25 - 09.27			12.26 - 12.28	
	上海	01.03 - 01.05				05.02 - 05.04			08.01 - 08.03			11.28 - 11.30		
	广州	01.03 - 01.05				05.15 - 05.17				09.26 - 09.28			12.12 - 12.14	
	武汉		02.28 - 03.02								10.10 - 10.12			3900
	沈阳	01.29 - 01.31								09.03 - 09.05				
	重庆					05.21 - 05.23					10.29 - 10.31			
A1474	北京					05.02 - 05.04							12.05 - 12.07	
	上海				04.23 - 04.25				08.13 - 08.15				12.03 - 12.05	3750
	广州				04.08 - 04.10					09.10 - 09.12				
	沈阳	01.24 - 01.26									10.08 - 10.10			
A1476	北京				04.09 - 04.10								12.17 - 12.18	2500
	北京				04.11 - 04.12								12.19 - 12.20	
A1480	上海				04.26 - 04.27				08.16 - 08.17				12.06 - 12.07	2500
	广州				04.11 - 04.12						10.11 - 10.12			
	沈阳		02.01 - 02.02							09.13 - 09.14				
A7415	武汉					05.03 - 05.04					10.08 - 10.09			2500
A7412	北京					05.02 - 05.04					10.08 - 10.10			3900
A7411	北京					05.03 - 05.04					10.11 - 10.12			3200
A7414	武汉					05.30 - 05.31					10.11 - 10.12			2600
A1172	北京						06.11 - 06.15						12.24 - 12.28	
	上海			03.26 - 03.30			06.11 - 06.15			09.25 - 09.29			12.10 - 12.14	4500
	广州			03.05 - 03.09				07.02 - 07.06						
4. SIMATIC 工业通讯网络														
A7225	北京			03.12 - 03.16			06.04 - 06.08		08.20 - 08.24		10.29 - 11.02		12.17 - 12.21	
	上海	01.15 - 01.19			04.23 - 04.27			07.23 - 07.27			10.15 - 10.19	11.26 - 11.30		
	广州	01.08 - 01.12				05.21 - 05.25			08.06 - 08.10		10.15 - 10.19			5800
	武汉			03.19 - 03.23		05.28 - 06.01			08.20 - 08.24			11.12 - 11.16		
	沈阳	01.22 - 01.26						07.23 - 07.27						
	重庆			03.19 - 03.23			06.11 - 06.15			09.17 - 09.21		11.19 - 11.23		

# 西门子工业自动化与驱动技术培训课程(2018年01月-2018年12月)

课程代码	培训中心	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	含税价格 (元/人)
A7226	上海	01.04 - 01.05				05.30 - 05.31				09.29 - 09.30				2600
	北京					05.14 - 05.18			08.27 - 08.31			11.26 - 11.30		
A1497	上海			03.05 - 03.09					08.06 - 08.10		10.08 - 10.12			
	广州	01.15 - 01.19				05.28 - 06.01								5800
	武汉				04.23 - 04.27				08.27 - 08.31					
	沈阳				04.23 - 04.27					09.25 - 09.29				
	重庆				04.23 - 04.27						10.22 - 10.26			
<b>5. SIMATIC 人机界面</b>														
A1479	北京		02.26 - 03.06			05.03 - 05.11		07.23 - 07.31				11.26 - 12.04		
	上海		02.26 - 03.06			05.03 - 05.11			08.20 - 08.28			11.15 - 11.23		
	广州		02.01 - 02.09			05.03 - 05.11			08.23 - 08.31					7800
	武汉						06.04 - 06.12				10.08 - 10.16			
	沈阳					05.21 - 05.29				09.10 - 09.18				
	重庆						06.21 - 06.29					11.01 - 11.09		
A1484	北京				04.23 - 04.27				08.27 - 08.31				12.10 - 12.14	
	上海	01.22 - 01.26			04.16 - 04.20			07.02 - 07.06			10.22 - 10.26			
	广州		02.05 - 02.09			05.14 - 05.18				09.03 - 09.07				5500
	武汉		02.26 - 03.02					07.30 - 08.03						
	沈阳		02.26 - 03.02								10.29 - 11.02			
	重庆					05.07 - 05.11				09.03 - 09.07				
<b>6. SIMATIC PCS7 过程控制系统</b>														
A1501	北京		02.26 - 03.09			05.21 - 06.01		07.23 - 08.03				11.12 - 11.23		
	上海	01.08 - 01.19		03.12 - 03.23		05.14 - 05.25		07.09 - 07.20		09.03 - 09.14			12.17 - 12.28	11500
	武汉						06.04 - 06.15					12.03 - 12.14		
A1501CP	北京						06.01					11.23		
	上海	01.19				05.25		07.20					12.28	600
A1503	武汉						06.15						12.14	
	北京			03.19 - 03.30				07.02 - 07.13			10.15 - 10.26			12500
	上海			04.09 - 04.20						10.22 - 11.02				
A1503CP	北京		03.31							10.27			1100	
A7121	上海				04.20						11.02		4000	
A1507	上海			03.08 - 03.09						09.26 - 09.28		11.13 - 11.14		3000

# 西门子工业自动化与驱动技术培训课程 (2018年01月-2018年12月)

课程代码	培训中心	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	含税价格 (元/人)
<b>8. 低压传动装置</b>														
D7400	北京			03.19 - 03.23				07.02 - 07.06				11.05 - 11.09		5100
	上海		02.26 - 03.02							09.25 - 09.29				
D7212	北京	01.08 - 01.12		03.26 - 03.30		05.07 - 05.11	06.04 - 06.08	07.09 - 07.13	08.06 - 08.10	09.03 - 09.07	10.15 - 10.19	11.12 - 11.16	12.10 - 12.14	6200
	上海	01.22 - 01.26		03.19 - 03.23		05.28 - 06.01		07.16 - 07.20		09.17 - 09.21		11.05 - 11.09	12.24 - 12.28	
	广州	01.08 - 01.12							08.13 - 08.17					
	武汉		02.05 - 02.09						08.06 - 08.10					
	沈阳					05.28 - 06.01				09.03 - 09.07				
D7226	重庆						06.11 - 06.15				10.08 - 10.12			6200
	北京					05.14 - 05.18			08.13 - 08.17				12.10 - 12.14	
D7213	上海			03.26 - 03.30								11.12 - 11.16		6200
	北京			03.12 - 03.16			06.25 - 06.29			09.10 - 09.14			12.17 - 12.21	
D7219	上海			03.05 - 03.09			06.04 - 06.08			09.03 - 09.07			12.03 - 12.07	6200
	广州	01.22 - 01.26						07.02 - 07.06						
	武汉					05.07 - 05.11						11.05 - 11.09		
	沈阳						06.04 - 06.08			09.10 - 09.14				
D7224	北京			03.05 - 03.09			06.11 - 06.15				10.22 - 10.26		12.24 - 12.28	6200
	上海	01.29 - 02.02		03.12 - 03.16		05.07 - 05.11		07.02 - 07.06		09.10 - 09.14		11.26 - 11.30		
	广州			03.12 - 03.16					08.27 - 08.31					
D7223	沈阳						06.11 - 06.15			09.17 - 09.21				6800
	北京	01.15 - 01.19			04.09 - 04.13	05.21 - 05.24	06.25 - 06.29		08.20 - 08.24	09.25 - 09.28		11.19 - 11.23		
D7218	北京													5000
	上海				04.10 - 04.13						10.09 - 10.12			
	北京					05.28 - 05.30				09.17 - 09.19				
D7211	上海				04.02 - 04.04						10.17 - 10.19			3900
	北京			04.16 - 04.20				07.23 - 07.27				11.26 - 11.30		
D7210	上海	01.15 - 01.19								09.25 - 09.29				6200
	广州		02.26 - 03.02			05.21 - 05.25								
	北京	01.29 - 01.31		04.02 - 04.04				07.30 - 08.01			10.08 - 10.10			
	上海		02.07 - 02.09	04.23 - 04.25				07.30 - 08.01			10.29 - 10.31		12.12 - 12.14	
D7210	广州						06.20 - 06.22							3600
	沈阳		02.05 - 02.07							09.25 - 09.27				

# 西门子工业自动化与驱动技术培训课程(2018年01月-2018年12月)

课程代码	培训中心	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	含税价格 (元/人)
D7227	北京		02.05 - 02.07							09.25 - 09.27				
	上海		02.12 - 02.14		04.26 - 04.28				08.02 - 08.04			11.01 - 11.03	12.17 - 12.19	3600
	广州						06.25 - 06.27							
D7111	沈阳		02.26 - 02.28							09.28 - 09.30				
	北京				04.23 - 04.27			07.16 - 07.20			10.29 - 11.02			6200
D2104	上海				04.16 - 04.20						10.22 - 10.26			6200
D2104	北京					05.07 - 05.11						11.26 - 11.30		6200
E2101	北京				04.02 - 04.03						10.08 - 10.09			3200
<b>9. 中压传动装置</b>														
D7216	上海 SEDS	01.17 - 01.19		03.28 - 03.30		05.09 - 05.11		07.04 - 07.06		09.05 - 09.07	10.17 - 10.19		12.12 - 12.14	5000
<b>10. 数控系统</b>														
T8401	北京	01.08 - 01.19		03.05 - 03.16	04.09 - 04.20	05.07 - 05.18	06.04 - 06.15	07.02 - 07.13	08.06 - 08.17	09.03 - 09.14	10.08 - 10.19	11.05 - 11.16	12.03 - 12.14	
	上海	01.08 - 01.19		03.12 - 03.23		05.14 - 05.25		07.02 - 07.13		09.03 - 09.14		11.05 - 11.16		11500
	沈阳		02.26 - 03.09				06.25 - 07.06				10.15 - 10.26			
T8402	北京				04.23 - 04.27				08.20 - 08.24				12.17 - 12.21	5600
	上海		02.05 - 02.09							09.17 - 09.21				
T8403	北京			03.26 - 03.30				07.16 - 07.20				11.19 - 11.23		
	上海				04.09 - 04.13			07.30 - 08.03			10.29 - 11.02		12.03 - 12.07	6800
T8404	沈阳			03.12 - 03.16										6400
T8405	北京		02.26 - 03.01				06.19 - 06.22				10.22 - 10.25			6800
T8406	上海						06.11 - 06.15						12.24 - 12.28	6400
	北京			03.19 - 03.22				07.23 - 07.26				11.26 - 11.29		
A2484	北京			03.05 - 03.16			06.04 - 06.15				10.08 - 10.19			
	上海	01.22 - 02.02									10.08 - 10.19			11500
A2485	沈阳													
	北京				04.23 - 04.27			07.16 - 07.20				11.05 - 11.16		
	上海					05.28 - 06.01						11.05 - 11.09		6800
T8281	沈阳											11.19 - 11.23		
	北京	01.22 - 01.31			04.09 - 04.18			07.23 - 08.01			10.22 - 10.31			10400
T8282	上海			03.26 - 04.04							10.22 - 10.31			
	北京			03.19 - 03.23			06.25 - 06.29			09.17 - 09.21			12.24 - 12.28	6000
	上海				04.16 - 04.20					09.25 - 09.29				
	沈阳							07.09 - 07.13					12.03 - 12.07	

# 西门子工业自动化与驱动技术培训课程 (2018年01月-2018年12月)

课程代码	培训中心	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	含税价格 (元/人)
A2482	北京	01.15 - 01.19				05.21 - 05.25					10.29 - 11.02			6000
	上海		02.26 - 03.02						08.20 - 08.24					
	沈阳										11.26 - 11.30			
A2489	北京	01.22 - 01.26				05.28 - 06.01			08.20 - 08.24				12.17 - 12.21	6800
	上海			03.05 - 03.09					08.27 - 08.31					
A2400	北京			03.26 - 03.30					08.27 - 08.31					5600
	上海						06.25 - 06.29					11.26 - 11.30		
<b>11. SIMOTION 运动控制系统</b>														
A3101	北京	01.22 - 01.26				05.07 - 05.11		07.30 - 08.03		09.03 - 09.07		11.05 - 11.09		6500
	上海	01.08 - 01.12				05.14 - 05.18			08.20 - 08.24	09.03 - 09.07			12.17 - 12.21	
	广州	01.15 - 01.19					06.11 - 06.15							
A3102	北京					05.14 - 05.18			08.20 - 08.24			11.19 - 11.23		6500
	上海	01.15 - 01.19							08.27 - 08.31				12.24 - 12.28	
A3108	北京					05.21 - 05.25						11.12 - 11.16		6500
	上海					05.21 - 05.25				09.10 - 09.14				
<b>12. 过程仪表、称重系统、分析仪表</b>														
P1101	大连				04.09 - 04.12				08.06 - 08.09			11.05 - 11.08		5100
P1102	大连				04.16 - 04.19				08.13 - 08.16			11.12 - 11.15		5100
P1103	大连				04.23 - 04.26				08.20 - 08.23			11.19 - 11.22		5100
P1104	大连			03.26 - 03.27					08.27 - 08.28			11.26 - 11.27		2600
P1105	大连			03.28 - 03.30					08.29 - 08.31			11.28 - 11.30		3800
P2101	大连	01.15 - 01.19		03.12 - 03.16	04.16 - 04.20	05.21 - 05.25	06.25 - 06.29		08.13 - 08.17			11.19 - 11.23		9000
P2104	大连							07.02 - 07.04						5400
<b>13. 楼宇控制</b>														
E1001	上海			03.05 - 03.09			06.25 - 06.29			09.03 - 09.07			12.17 - 12.21	5250
E1002	上海			03.12 - 03.16						09.10 - 09.14				5250
E1006	上海		02.26 - 03.02								10.08 - 10.12			5300
	广州				04.16 - 04.20						10.15 - 10.19			
<b>14. 低压配电、电机控制与保护产品</b>														
D3105	上海						06.20 - 06.21						12.27 - 12.28	2400
D3103	上海				04.02 - 04.04							11.21 - 11.23		3400
<b>西门子海外培训</b>														
如果您需要了解相关信息, 请联系我们。														

# 西门子工业技术培训课程注册表

客户填写

**客户资料 (必填)**

学员姓名 (可填写多人): \_\_\_\_\_

地址 (请注明省市) 及邮编: \_\_\_\_\_

单位: \_\_\_\_\_ 联系人: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_

传真: \_\_\_\_\_ 手机: \_\_\_\_\_ 电子邮箱: \_\_\_\_\_

**付费单位增值税发票信息 (该项信息您需与付款单位财务人员直接咨询确认后填写)**

发票抬头 (单位名称): \_\_\_\_\_ (普票、专票必填项)

纳税人识别号 (税号): \_\_\_\_\_ (专票必填项)

税务登记注册地址: \_\_\_\_\_ (专票必填项)

税务登记电话: \_\_\_\_\_ (专票必填项)

开户行及账号: \_\_\_\_\_ (专票必填项)

**申请课程 (必填)**

课程代号: \_\_\_\_\_ 课程名称: \_\_\_\_\_ 开课日期: \_\_\_\_\_ 地点: \_\_\_\_\_ 价格: \_\_\_\_\_

课程代号: \_\_\_\_\_ 课程名称: \_\_\_\_\_ 开课日期: \_\_\_\_\_ 地点: \_\_\_\_\_ 价格: \_\_\_\_\_

是否需要协助安排住宿: \_\_\_\_\_ 申报日期: \_\_\_\_\_

付款方式: 汇款  现金  其他

备注: \_\_\_\_\_

**注意事项:**

1. 请认真填写以上所有信息, 如果课程发生任何变化, 方便我们与您取得联系。
2. 如有特殊要求请填写在备注栏内或直接与我们的培训顾问联系。
3. 培训费含授课、教材、上机练习、学习用品和工作午餐。
4. 此申请表签字生效后, 即作为课程订单。

付款单位公章 (必填)

主管领导签字: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

西门子填写

培训顾问意见或要求:

培训顾问确认签字: \_\_\_\_\_

请按所属区域将报名表传真至:

北方区 (北京): 010-84763932

华东区 (上海): 021-62810713

华中区 (武汉): 027-8548 6777

华南区 (广州): 020-38102557

东北区 (沈阳): 024-82518102

西南区 (重庆): 023-63818896

#### 西门子工业技术(北京)培训中心

北京市朝阳区望京中环南路7号, 100102

电话: 010-6476 8958

传真: 010-8476 3932

#### 西门子工业技术(上海)培训中心

上海市延安西路1538号怡德大厦五层, 200052

电话: 021-6281 5933

传真: 021-6281 0713

#### 西门子工业技术(广州)培训中心

广州市天河路208号粤海天河城大厦8楼, 510620

电话: 020-3718 2012

传真: 020-3810 2557

#### 西门子工业技术(沈阳)培训中心

沈阳市沈河区青年大街1号市府恒隆广场41层, 110014

电话: 024-8251 8220

传真: 024-8251 8102

#### 西门子工业技术(武汉)培训中心

武汉市武昌区中南路99号武汉保利大厦B座21层2101室, 430071

电话: 027-8548 6688-6400

传真: 027-8548 6777

#### 西门子工业技术(重庆)培训中心

重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦18层1807号, 400010

电话: 023-6381 8887

传真: 023-6381 8896

#### 培训网站:

<http://www.siemens.com.cn/sitrain>

西门子(中国)有限公司  
数字化工厂集团及过程工业与驱动集团  
工业客户服务部  
工业技术培训中心

如有变动, 恕不事先通知  
订货号: E20001-Y7100-C900-X-5D00  
925-DL905005-09154

西门子版权所有

本宣传册中提供的信息只是对产品的一般说明和特性介绍。文中内容可能与实际应用的情况有所出入, 并且可能会随着产品的进一步开发而发生变化。仅当相关合同条款中有明确规定时, 西门子方有责任提供文中所述的产品特性。

宣传册中涉及的所有名称可能是西门子公司或其供应商的商标或产品名称, 如果第三方擅自使用, 可能会侵犯所有者的权利。