

# SITRAIN utbildningscenter 2026

		april			maj				juni			
Utbildningen	Pris VT	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<b>SIMATIC TIA Portal</b>												
Simatic WinCC SCADA i TIA Portal	25 000									S:må-fr		
Simatic TIA Portal Safety	27 800		S:må-fr								J:må-fr	
Simatic TIA Portal programmering 1 för plc	<b>O</b> 24 800		G:må-fr			SK:må-to						
Simatic TIA Portal programmering 2 för plc	24 800			G:må-fr						SK:må-to		
Simatic TIA Portal service 1 för plc	24 300								SK:må-to			
Simatic TIA Portal service 2 för plc	24 300				SK:må-to							
Simatic TIA Portal WinCC för paneler	20 200	G:on-fr										
Simatic programmering med S7-Graph i TIA Portal	20 200						G:må-on					
Simatic programmering 1 med S7-SCL i TIA Portal	19 700											
TIA Portal Programming Expert	19 700						SK:må-on					
<b>SIMATIC S7 Classic</b>												
Simatic S7 service 1	24 300		SK:må-to									
Simatic S7 service 2	24 300											
Simatic S7 programmering 1	24 800			SK:må-to								
Simatic PCS 7 system grund standard	44 400											
Simatic PCS 7 system grund intensiv	31 300								S:må-fr			
Simatic PCS 7 AS engineering	31 300											
Simatic PCS 7 OS engineering	31 300		S:må-fr									
Simatic PCS 7 service	29 900									S:må-fr		
Simatic PCS neo System Training, Basic	31 300											
Simatic Batch	31 300											
Simit in Process Automation	24 900											
Simit i diskret automationsteknik för nybörjare	24 900											
<b>SIMATIC HMI</b>												
Simatic WinCC system grund	24 900											
Simatic WinCC Unified 1, System Course	20 200				G:må-on							
Simatic WinCC Unified 2	15 900		S:må-ti									
Simatic WinCC Unified 3	15 900		S:on-to									
<b>SIMATIC NET</b>												
Profinet with Simatic Controllers	24 900							S:må-fr				
Ethernet Fundamentals in Industrial Networks	15 200											
Switching & Routing in Industrial Networks	32 300											
Wireless LAN in Industrial Networks	24 900											
Security in Industrial Networks	24 900											
Network Monitoring & Configuration Sinec NMS with Scalance	26 800											
<b>SINUMERIK</b>												
Sinumerik NC programmering grund	20 200											
Sinumerik NC programmering fortsättning	20 500											
Sinumerik 840D sl service	30 900										SK:må-fr	
Sinumerik 840D sl service fortsättning	27 500	SK:ti-to										SK:må-on
Sinumerik 840D Safety Integrated	30 900											
Sinumerik ONE Service Training	30 900							SK:må-fr				
<b>SIMOTION/SINAMICS</b>												
Sinamics S120 startup & service	28 100											
Sinamics S120 parametrering och idriftsättning/service i TIA Portal	28 400					J:må-to						
Sinamics G120 startup & service	11 400						J:ti					
<b>Övriga utbildningar – ej schemalagda; kontakta oss vid intresse</b>												
Simatic TIA Portal uppdatering från Step 7 V5.4/5.5	24 800											
Simatic S7 Engineering Tools	24 800											
Simatic Net Profibus	24 900											
Simatic Net Profibus/Profinet service	24 800											
Simatic S7-1200	18 100											
Simocode parametring	15 900											
Simotion programmering	30 900											
Masterdrives service & underhåll	15 900											
Motion Control i TIA Portal	28 400											

Utbildningarna hålls i Stockholm (S), Göteborg (G), Jönköping (J), Malmö (M) eller Skövde (SK), alternativt online (O). Alla priser är exklusive moms. Med reservation för tryckfel.

**O** = finns som online-utbildning. Fler online-utbildningar finns på engelska. Kontakta oss vid intresse.

**Allmänna villkor:** Anmälan är bindande. Om avbokning sker mellan fyra till två veckor före start debiteras 50 procent av avgiften. Därefter debiteras full avgift. Detta gäller även vid sjukdom. Vid samtidig ombokning till annan utbildning ges 25 procent rabatt. Om anmäld deltagare inte kan komma går det bra att skicka någon annan. Vid färre än fem deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen.

	augusti			september					oktober					november				december			
Pris HT	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51			
25 800													S:må-fr								
28 800			SK:må-fr						G:må-fr							J:må-fr					
25 600		S:må-fr				O:må-to	G:må-fr						SK:må-to			M:må-fr					
25 600				SK:må-to										S:må-fr							
25 300	S:må-fr							G:må-fr				SK:må-to					M:må-fr				
25 300					SK:må-to													G:må-fr			
20 900						J:ti-to															
20 900									SK:ti-to												
20 700									SK:ti-to												
20 700														G:ti-to							
25 300							S:må-fr							SK:må-to							
25 300								S:må-fr													
25 600														SK:må-to							
45 900								S:må-fr + må-to													
32 300													S:må-fr								
32 300								S:må-fr													
32 300						S:må-fr															
30 600														S:må-fr							
32 300					S:må-fr																
32 300								S:må-fr													
25 400								S:ti-to													
25 400										S:ti-to											
25 400	SK:må-fr				S:må-fr																
20 900						G:ti-to											G:ti-to				
16 500														S:må-ti							
16 500														S:on-to							
25 400			S:må-fr																		
15 500		G:ti-on																			
33 300			S:må-fr																		
25 400				S:ti-to																	
25 400					S:ti-to																
26 800							S:ti-fr														
20 900									SK:må-on												
20 900															SK:må-on						
31 900						SK:må-fr											SK:må-fr				
28 300							SK:må-on														
31 900								SK:må-fr													
31 900		SK:må-fr															SK:må-fr				
29 300								J:må-fr													
29 300															J:må-fr						
11 700														J:to							
25 600																					
25 600																					
25 600																					
25 600																					
18 600																					
16 500																					
31 900																					
16 500																					
29 300																					

**KONTAKTA OSS:** Therése Fagerström: ☎ 08-728 14 48 Susanne Bonde: ☎ 08-728 15 70 ✉ [sitrain.se@siemens.com](mailto:sitrain.se@siemens.com) 🌐 [siemens.se/sitrain](https://www.siemens.se/sitrain)